

Choix d'un lien Monomode Duplex OS2

Choix de la fibre

Pour 6 actifs



Fibre Préconnectorisée 12 LC

OU

Fibre 12 brins :
Structure libre 032526 x1
OU
Structure serrée DCA 032550 x1

Kit 12 pigtaills 032624 x1
+
Cassette à épissure 032130 x1

+

OU

Pour 12 actifs



Fibre Préconnectorisée 24 LC

OU

Fibre 24 brins :
Structure libre 032551 x1
OU
Structure serrée DCA 032550 x1

Kit 12 pigtaills 032624 x2
+
Cassette à épissure 032130 x1

+

OU

Pour 24 actifs



Fibre Préconnectorisée 2x24 LC

OU

Fibre 24 brins :
Structure libre 032551 x2
OU
Structure serrée DCA 032550 x2

Kit 12 pigtaills 032624 x4
+
Cassette à épissure 032130 x2

+

OU

Choix du panneau



Tiroir équipé 24 LC Duplex 032165 x1



Tiroir à équiper 032100 x1



FAN OUT ref 032129 x1 pour préc

bloc 6F (3 LC Duplex) 032113 x2
+
Obturbateur 032129 x2

OU

bloc 12F (6 LC Duplex) 032114 x1
+
obturbateur : 032129 x3



bloc 6F (3 LC Duplex) 032113 x4

OU

bloc 12F (6 LC Duplex) 032114 x2
+
obturbateur : 032129 x2



bloc 12F (6 LC Duplex) 032114 x4

Choix des cordons

+

x6



Jarretières 1m 032606

+

x12

OU
2m 032607
OU
3m 032608

+

x24