

Choix d'un lien Multimode Duplex OM4

Choix de la fibre

Pour 6 actifs

Fibre Préconnectorisée 12 LC

OU

Fibre 12 brins :
Structure libre 032549 x1
OU
Structure serrée 032667 x1

Kit 12 pigtaills 032671 x1
+
Cassette à épissure 032130 x1

+

OU

Pour 12 actifs

Fibre Préconnectorisée 24 LC

OU

Fibre 24 brins :
Structure libre 032519 x1
OU
Structure serrée 032668 x1

Kit 12 pigtaills 032671 x2
+
Cassette à épissure 032130 x1

+

OU

Pour 24 actifs

Fibre Préconnectorisée 2 câbles 24 LC

OU

Fibre 24 brins :
Structure libre 032519 x2
OU
Structure serrée 032668 x2

Kit 12 pigtaills 032671 x4
+
Cassette à épissure 032130 x2

+

OU



Tiroir équipé 24 LC Duplex 032162 x1

Choix du panneau

bloc 6F (3 LC Duplex) 032136 x2
+
Obturbateur 032129 x2

OU

bloc 12F (6 LC Duplex) 032137 x1
+
obturbateur : 032129 x3

OU

bloc 6F (3 LC Duplex) 032136 x4

OU

bloc 12F (6 LC Duplex) 032137 x2
+
obturbateur : 032129 x2

OU

Tiroir à équiper 032100 x1
+
FAN OUT ref 032129 x1 pour préc

OU

bloc 12F (6 LC Duplex) 032137 x4

Choix des cordons

+

x6

+

x12

+

x24



Jarretières 1m 032266
OU
2m 032267
OU
3m 032268