My Home Radio
éclairage et volets roulants Céliane™


0 672 34 (Cuir lie de vin)


0 672 37 (Blanc) équipé de doigt réf. 0 680 95


0 672 63 (Inox brossé)


0 672 40 (Verre Titane


0 663 90 (Verre graphite)

Tableau de choix enjoliveurs **p. 559-560** et tableau de choix plaques et supports **p. 610-611**
Charges maxi supportées **p. 564**
Les produits de cette page permettent l'assistance à l'autonomie des personnes âgées, handicapées...

Emb.	Réf.	
		Commandes individuelles - émetteurs-récepteurs 100-240 V~
		S'installent dans boîtes d'encastrement Batibox prof. 40 mm mini. A équiper de supports (p. 635) Se connectent à la charge et peuvent être commandées par les commandes centralisées ci-dessous, l'interscénario, les commandes mobiles et détecteurs (p. 580) Chaque touche active des récepteurs est repéré par une LED. Charges maxi supportées (p. 564)
		Inter sans neutre 300 W
1	0 672 31	Interrupteur simple 300 W avec LED d'état
		Inters universels Alimentation phase/neutre
1	0 672 33	Interrupteur simple 2500 W avec LED d'état
1	0 672 34	Interrupteur double 2 x 1000 W avec 2 LEDs d'état
		Variateur sans neutre toutes charges (hors fluo et LEDs)
1	0 672 37	300 W avec 1 LED d'état et visualisation du niveau de variation par LEDs bleues
		Inter individuel de volets roulants Alimentation phase/neutre
1	0 672 63	Interrupteur avec fonction de préréglage 1 x 500 VA/ Possibilité d'orientation de lamelles par appui long
		Commandes centralisées - émetteurs
		Montage dans boîte d'encastrement avec support Batibox (p. 635) ou en surface avec supports pour émetteurs réf. 0 802 70/71/77 (p. 580). Aucun câblage requis. Commandent un ou plusieurs récepteurs Radio ou BUS en association avec l'interface réf. 0 672 50 Alimentation par piles lithium 3V CR 2032 fournies
		Interrupteurs
1	0 672 35	Interrupteur simple Permet de commander un groupe d'interrupteurs/récepteurs Radio
1	0 672 36	Interrupteur double Permet de commander 2 groupes d'interrupteurs/récepteurs Radio
		Variateur
1	0 672 39	Permet de commander en marche/arrêt/ variation un groupe de variateurs/récepteurs
		Inter de volets roulants
1	0 672 64	Permet de commander en montée/descente/ arrêt un groupe d'inters de volets roulants

Emb.	Réf.	
		Interscénario 4 scénarios
1	0 672 40	Montage dans boîte d'encastrement avec support Batibox ou en surface avec supports réf. 0 802 70/71/77 (p. 580) Aucun câblage requis Alimentation par pile lithium 3 V CR 2032 fournie Permet de gérer 4 scénarios 1 scénario peut commander plusieurs fonctions (éclairage, volets...) réglage du niveau d'éclairement, extinction générale...
		Doigts larges pour assistance à l'autonomie
		S'installent sur réfs. 0 672 31/33/35 Pour allumage et extinction par appui grâce à une ergonomie adaptée pour les personnes agées Installé sur le variateur réf. 0 672 37, le doigt ne permet que l'allumage et extinction. Une commande à distance du variateur à son niveau d'éclairement préréglé est toujours possible depuis un interscénario, une commande mobile ou un détecteur (p. 580). Installé sur l'interscénario réf. 0 672 40, le doigt permet l'activation d'un seul scénario
		Doigt blanc/Bague blanche
1	0 680 99	Interrupteur
1	0 680 98	Variateur
		Doigt blanc/Bague noire
1	0 680 96	Interrupteur
1	0 680 95	Variateur
		Plaques tactiles
		Les plaques tactiles kaolin, titane ou graphite peuvent être utilisées à la place des plaques standards
		Pour inter simple réf. 0 672 31/33/35
1	0 663 71	Kaolin
1	0 663 81	Titane
1	0 663 91	Graphite
		Pour inter double réf. 0 672 34/36
1	0 663 72	Kaolin
1	0 663 82	Titane
1	0 663 92	Graphite
		Pour variateur réf. 0 672 37/39
1	0 663 70	Kaolin
1	0 663 80	Titane
1	0 663 90	Graphite
		Pour inter de volets réf. 0 672 63/64
1	0 663 73	Kaolin
1	0 663 83	Titane
1	0 663 93	Graphite
		Pour inter scénario réf. 0 672 40
1	0 663 74	Kaolin
1	0 663 84	Titane
1	0 663 94	Graphite
		Support plaques tactiles
5	0 802 73	Pour montage en surface des émetteurs My Home Radio