

## KIT CCTV avec écran 17"

**Réf. 515 004**
**KIT CCTV LAN 17" 1 caméra**
**Composition :**

Kit permettant la connexion de 4 caméras



Qté	Référence	Désignation	Caractéristique techniques
1	512 011	<b>Enregistreur LAN 500 Go 4 caméras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>entrées vidéo : 4</li> <li>Compression H264 avec débit et qualité d'image réglable pour chaque caméra</li> <li>Nombre d'images enregistrées :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jusqu'à 100 images/s (soit 4 caméras à 25 images/s) en résolution 960H (960 x 576)</li> <li>- Jusqu'à 100 images/s (soit 4 caméras à 25 images/s) en résolution D1 (720 x 576)</li> </ul> </li> <li>Disque dur interne : 1 x 500 Go soit une durée d'enregistrement de :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 jours en résolution 960H (960 x 576 pixels) en 25 images/seconde par caméra</li> <li>- 14 jours en résolution D1 (720 x 576 pixels) en 25 images/seconde par caméra</li> </ul> </li> <li>1 Sortie moniteur principal (quadrivision/séquence/plein écran): BNC ou VGA ou HDMI</li> <li>1 Sortie moniteur secondaire (séquence/plein écran) : BNC</li> <li>Prise RJ45</li> <li>Web serveur intégré (compatible PC et Mac)</li> <li>2 Ports USB</li> <li>Entrées / sorties évènements (contact NO/NF) : 4 / 1</li> <li>Entrées / sorties audio (RCA) : 4 / 1</li> <li>Commande RS 485 pour Dôme motorisé : PELCO D et P</li> <li>Fonctions avancées : enregistrement sur détection, visualisation en direct sur smartphones (Android, Iphone) ou PC/Mac, notification d'évènements par email, enregistrement sur plages horaires, zones de masquage, multi-profils utilisateurs</li> <li>Dimensions en mm : 300 x 215 x 55</li> <li>Télécommande IR, souris et alimentation incluses</li> <li>Conforme à l'arrêté du 3 aout 2007</li> </ul>

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent la société URA qu'après confirmation.

## KIT CCTV avec écran 17”

Qté	Référence	Désignation	Caractéristique techniques
1	511 215	<b>Caméra extérieure 3.6 mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra couleur</li> <li>• Fixation murale</li> <li>• Objectif : fixe 3.6 mm</li> <li>• Résolution : 600 lignes</li> <li>• Capteur : 1/3” CMOS</li> <li>• Sensibilité : 0.02 lux jour / 0 lux nuit</li> <li>• Fonction : jour / nuit</li> <li>• Eclairage infrarouge intégré</li> <li>• Distance maximum éclairage IR : 20m</li> <li>• Tension d'alimentation : 12 VCC</li> <li>• Consommation : 210 mA avec LEDs IR en fonctionnement</li> <li>• Boîtier métal blanc avec support mural</li> <li>• IP 66 / IK 06 (verre IK 05)</li> <li>• Température de fonctionnement : -30°C à +70°C</li> </ul>
1		<b>Moniteur LCD couleur 17”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moniteur couleur</li> <li>• Taille écran 17” (43.2 cm)</li> <li>• Affichage 5/4</li> <li>• Résolution maximale : 1280 x 1024</li> <li>• Luminosité : 300 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Entrée vidéo : VGA ou S Vidéo</li> <li>• Alimentation et support de table inclus</li> </ul>
1	514 014	<b>Alimentation 12V / 2,5 A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentation type faux plafond</li> <li>• Alimentation primaire : 230 VCA</li> <li>• Courant secondaire : 12 VCC</li> <li>• Puissance : 2,5 A</li> <li>• Sortie secondaire sur bornier</li> </ul>
1	514 032	<b>Signalétique vidéosurveillance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaque signalétique CCTV à installer aux accès du bâtiment, pour signaler la présence d'un système de vidéosurveillance Conforme aux Lois n° 95-73 du 21/01/1995 et n° 2006-64 du 23 janvier 2006 Décret n° 96-926 du 17/10/1996 et n° 2009-86 du 22 janvier 2009</li> <li>• Fixation : par vis ou adhésif double face livré</li> </ul>
1		<b>Connecteur d'alimentation à vis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de raccorder simplement l'alimentation 12 VCC sur une caméra</li> <li>• Connecteur d'alimentation à visser format jack</li> </ul>
1	514 039	<b>Câble dual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Câble dual (coaxial + 1 paire pour l'alimentation) de 25 m, équipé de connecteurs BNC</li> </ul>