

Enregistreur NVR IP - 8 caméras - PoE



Désignation	Enregistreur NVR – 2 To – PoE – 8 caméras
Référence	524 016
Nombre de caméras	8
Switch PoE intégré	Oui (8 ports)
Commandes	En façade
Compression vidéo	H264 avec débit et qualité d'image réglable pour chaque caméra
Nombre d'images enregistrées	- Jusqu'à 200 images/s en résolution Full HD 1080p - Jusqu'à 200 images/s en résolution HD 720p - Jusqu'à 200 images/s en résolution D1
Disque dur interne	1 x 2 To
Capacité d'enregistrement	5 jours en résolution Full HD 1080p en 25 images/s par caméra (bitrate 4 Mb/s par caméra) 10 jours en résolution HD 720p en 25 images/s par caméra (bitrate 2 Mb/s par caméra) 28 jours en résolution D1 en 25 images/s par caméra (bitrate 768 kb/s par caméra)
Emplacement pour disques durs supplémentaires (SATA)	1
Sortie pour moniteur principal	HDMI ou VGA ou BNC
Raccordement réseau	RJ 45
Web serveur	Intégré (compatible PC)
Ports USB	2
Port eSATA	1
Entrées / sorties événements	8 / 3 (contacts NO/NF)
Entrées / sorties audio	1 / 1 (BNC)

Enregistreur NVR IP - 8 caméras - PoE

Désignation	Enregistreur NVR – 2 To – PoE – 8 caméras
Fonctions avancées	- Pentaplex : live, enregistrement, relecture, extraction et accès distant - Auto détection, auto adressage et auto installation des caméras IP URA connectées sur les ports du switch PoE intégré - Recherche automatique des caméras raccordées sur le réseau - Multi-profils utilisateurs - Visualisation des enregistrements sur smartphone (Iphone et Android) ou PC - Possibilité de visualiser le live ou les enregistrements stockés directement depuis l'interface Web - Diffusion des flux principaux ou secondaires des caméras sur le réseau - Enregistrement sur plages horaires - Visualisation sur smartphone (Iphone, Android) et/ou PC - Notification d'événements par email - Détection de mouvement, masquage vidéo, perte vidéo multizones avec possibilité d'enregistrement de l'évènement et/ou déclenchement des contacts de sortie évènement de l'enregistreur - Multi-profils utilisateurs
Protocoles supportés	IPv4, HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtrage IP, PPPOE, DDNS, FTP, IPv6
Compatible Onvif	Onvif Profil s
Logiciel de gestion	Compatible avec logiciel VMS réf. 524 002 (non fourni)
Montage en rack 19"	Oui
alimentation	230 V
Dimensions (mm)	375 x 285 x 45
Télécommande IR et souris	fournies
Arrêté du 3 août 2007	Conforme