

PID:

02535000

CID:

C.1995.1411

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

**LEGRAND FRANCE SA  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE  
TASSIGNY  
87045 LIMOGES CEDEX  
FR - France**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel "Regolamento  
IMQ - Certificazione  
prodotto" ed è relativo ai  
prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Morsettiere per conduttori di  
rame  
( Serie VIKING )**

*Terminal blocks for copper  
conductors  
( Series VIKING )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by "IMQ  
Rules - Product Certification"  
and is relevant to the products  
listed in the annex to this  
certificate.*

Emesso il | Issued on **2008-10-10**

Aggiornato il | Updated on **2014-03-20**

Sostituisce | Replaces **2012-09-14**

  
**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2008-10-10  
*Aggiornato il / Updated on* 2014-03-20  
*Sostituisce / Replaces* 2012-09-14

## Prodotto | Product

# Morsettiere per conduttori di rame Terminal blocks for copper conductors

## Concessionario | Licence Holder

**LEGRAND FRANCE SA**  
**128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY**  
**87045 LIMOGES CEDEX**  
**FR - France**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.N000CS

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme

EN 60947-7-1:2009  
EN 60947-7-2:2009  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

## Standards

EN 60947-7-1:2009  
EN 60947-7-2:2009  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

## Rapporti | Test Reports

MI13E0177888-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie   Series</i>	<b>VIKING</b>
<i>Tensione nominale di isolamento   Rated insulation voltage (Ui)</i>	<b>800 V</b>
<i>Tensione nominale di tenuta ad impulso   Rated impulse withstand voltage (Uimp)</i>	<b>8 kV</b>
<i>Grado di protezione   Degree of protection (IP)</i>	<b>IP00</b>
<i>Terminali   Terminals</i>	<b>morsetti a vite / screw terminals</b>
<i>Gruppo di materiali   Material groups</i>	<b>I</b>
<i>Grado di inquinamento   Pollution degree</i>	<b>3</b>
<i>Tipo di supporto   Type of support</i>	<b>guida DIN / DIN rail guide</b>
<i>Tipo di costruzione   Type of construction</i>	<b>con o senza preparazione speciale / with or without special preparation</b>
<i>Metodo di fissaggio al supporto   Method of fixing to the support</i>	<b>parzialmente isolato / partially isolated</b>
<i>Tipo di funzione   Type of function</i>	<b>per conduttori di protezione PE o PEN / for protective conductor PE or PEN</b>
<i>Tipo di conduttori   Type of conductors</i>	<b>a vite / by screw</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I00960

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>Legrand (logo)</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>371</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i>	<b>371 70</b>
<i>Sezione nominale   Rated cross-section</i>	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
<i>Descrizione   Description</i>	<b>2 alloggiamenti / 2 clamping units</b>

Numero di poli | Number of poles **1**

AR.I00564

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **371**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **371 71**  
Sezione nominale | Rated cross-section **4 mm<sup>2</sup>**  
Descrizione | Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**  
Numero di poli | Number of poles **1**

AR.K001M3

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **371**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **371 72**  
Sezione nominale | Rated cross-section **6 mm<sup>2</sup>**  
Descrizione | Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**  
Numero di poli | Number of poles **1**

AR.K001M4

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **371**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **371 73**  
Sezione nominale | Rated cross-section **10 mm<sup>2</sup>**  
Descrizione | Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**  
Numero di poli | Number of poles **1**

AR.K001M5

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **371**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **371 74**  
Sezione nominale | Rated cross-section **16 mm<sup>2</sup>**  
Descrizione | Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**  
Numero di poli | Number of poles **1**

AR.K001M6

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **371**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **371 75**  
Sezione nominale | Rated cross-section **35 mm<sup>2</sup>**  
Descrizione | Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**  
Numero di poli | Number of poles **1**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Adatto per profilati tipo Omega.

Colore degli articoli: giallo-verde.

Suitable for rail type Omega.

Colour of the articles: green and yellow.

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I0002P BTO.025300.DA19 Importo modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

6



**IMQ** S.p.A.