



LCIE

Licence / License



N° : Sa 17025 / 823301

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE Pyrénées
AVENUE LARRIBAU – BP 9008
64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

LEGRAND SITEL (N° 24264)
Technopole d'Ester - 27 avenue d'Ariane - BP 523
87045 LIMOGES Cedex
FRANCE

Produit :
Product:

**Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse
d'Evacuation / Self Contained Audible and / or Visual
Alarm Units for Emergency Evacuation**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

1 405 35

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 24517981-807231 Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License Sa 17025 / 807228 du/of 11/06/2025.
Changement de site de fabrication / Change of factory.

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses,

07/05/2026

Jérôme REYSSON

Responsable Certification / Certification Officer



Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form



Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique / Characteristic	Valeur / Value
Type / Type	BAASL Sa
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP31
Degré IK / IK degree	IK07
Autonomie / Autonomy	72 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	C
Flux assigné / Rated lumen output	Classe / Class S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	GP NiMH GPHC22ST - 6,0V - 2200mAh - 5 HRMT 23/43 GP NiMH GPHC22ST - 1,2V - 2200mAh - 1 HRMT 23/43