AENOR
Confía

Certificado AENOR de Producto

007/001784

AENOR certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en	CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)
suministra	**Luminarias para alumbrado de emergencia LED**
conforme con la norma	UNE-EN IEC 60598-1:2022 (EN IEC 60598-1:2021) UNE-EN 60598-2-22:2015 (EN 60598-2-22:2014) UNE-EN 60598-2-22:2015/A1:2020 (EN 60598-2-22:2014/A1:2020) UNE-EN 62262:2002 (EN 62262:2002)
Referencias	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción	PI AVANZADO, AV DE LA CIENCIA, S/N 13005 CIUDAD REAL (España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 007.03. Este certificado anula y sustituye al 007/001784, de fecha 2018-05-23
Fecha de primera emisión	2018-05-23
Fecha de modificación	2022-11-11
Fecha de expiración	2025-04-30

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR275

Certificado AENOR de Producto

007/001784

Anexo al Certificado

Referencia	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de protección IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
661860	LEGRAND	230 V~; 50 Hz	1 x 3 W; LED; módulo / panel	IP 20; IK 04	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	170 lm; 1 h	Ni-Cd 3,6 V 0,8 Ah 3 elementos / cells	Protección por fusible / fuse protection	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest; familia / series URA SPOT
661861	LEGRAND	230 V~; 50 Hz	1 x 3 W; LED; módulo / panel	IP 20; IK 04	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	170 lm; 1 h	Ni-Cd 3,6 V 0,8 Ah 3 elementos / cells	Protección por fusible / fuse protection	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest; familia / series URA SPOT
661864	LEGRAND	230 V~; 50 Hz	1 x 3 W; LED; módulo / panel	IP 20; IK 04	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm; 3 h	Ni-Cd 3,6 V 1,6 Ah 3 elementos / cells	Protección por fusible / fuse protection	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest; familia / series URA SPOT

Fecha de primera emisión 2018-05-23
Fecha de modificación 2022-11-11
Fecha de expiración 2025-04-30

Certificado AENOR de Producto

007/001784

Anexo al Certificado

Referencia	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de protección IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
661865	LEGRAND	230 V~; 50 Hz	1 x 3 W; LED; módulo / panel	IP 20; IK 04	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm; 3 h	Ni-Cd 3,6 V 1,6 Ah 3 elementos / cells	Protección por fusible / fuse protection	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest; familia / series URA SPOT

Fecha de primera emisión 2018-05-23
Fecha de modificación 2022-11-11
Fecha de expiración 2025-04-30