LICENCE

AEAS
PERFORMANCE SATI

LCIE N° : T 25005 / 809907

Titulaire : *License Holder:*	**URA** 5 RUE JEAN NICOT; 93691 PANTIN CEDEX France
Site de fabrication : *Factory:*	**27884**
Produit : *Product:*	**BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes NP** *BAES for atmosphere light-emitting diode NP*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	URA
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	UR133300V
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 NF EN IEC 60598-2-22:2022 NF EN 62034:2012 NF C 71-801:2000 NF C 71-820:1999 UTE C 71-806:2007
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR n°25378417- 809909 Version 02
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 31/03/2025

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
33 avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY AUX ROSES

Date de fin de validité / Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license*
T 25005 / 809907

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	Sati - Connectable - Adressable
Tension assignée / Rated voltage	230 V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,7 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	I
Degré IP / IP degree	IP66/68 (10m)
Degré IK / IK degree	09
Flux assigné / Rated lumen output	400 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 5 x GP GPRHC11KT022 6,0V – 1,1Ah
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	4 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 LED
Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA	/
Télécommande/Remote control	oui
Autre - Other	2 LEDs de signalisation