

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand France
128 Avenue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny
87045 LIMOGES CEDEX
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02 Abs./Clause 10.5



Befristet zum / *valid until*: 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

B. Megerle

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 414100-1520-0001 / 286905

File ref.:

Ausweis-Nr. 40021824

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2007-08-13

(letzte Änderung/updated 2021-12-27)

Blatt 1

Page

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, 128 Avenue du Maréchal-de-Lattre-, de-Tassigny, 87045 LIMOGES CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

414100-1520-0001 / 286905 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-12-27

Datum / *Date*

2007-08-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021824.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40021824.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

E201 Serie

**Produkt gekennzeichnet mit "0 77x xx". Details
siehe Anlage 100.**

**Produkt gekennzeichnet mit "0 77x xx". Details
siehe Anlage 100.**

E202 Serie

**Produkt gekennzeichnet mit "0 77x xx". Details
siehe Anlage 100.**

E203 Serie

**Produkt gekennzeichnet mit "0 77x xx". Details
siehe Anlage 100.**

E204 Serie

**Produkt gekennzeichnet mit "0 77x xx". Details
siehe Anlage 100.**

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit Schutzkontakt
two pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

DIN 49 440

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau
built in

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40021824 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, 128 Avenue du Maréchal-de-Lattre-, de-Tassigny, 87045 LIMOGES CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

414100-1520-0001 / 286905 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-12-27

Datum / *Date*

2007-08-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021824.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40021824.

Ausführung(en)

Construction(s)

Mit Schraubklemmen und schraubenlosen Klemmen.

With screw-type terminals and screwless terminals.

Weitere Angaben siehe Anlage

Further information see appendix

Nr. 100 +200 vom 2021-12-27

No. 100 +200 dated 2021-12-27

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40021824

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, 128 Avenue du Maréchal-de-Lattre-, de-Tassigny, 87045 LIMOGES CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

414100-1520-0001 / 286905 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-12-27

Datum / *Date*

2007-08-13

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021824.

This supplement is part of the Certificate No. 40021824.

Installationssteckdose, Haushalt ***Installation socket-outlet for household***

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30008686

LEGRAND FRANCE
Route d'Evron, BP 36
72140 SILLE LE GUILLAUME
FRANCE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand France, 128 Avenue du Maréchal-de-Lattre-, de-Tassigny, 87045 LIMOGES CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / File ref.

414100-1520-0001 / 286905 / TL3 / FCR

letzte Änderung / updated

2021-12-27

Datum / Date

2007-08-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021824.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40021824.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

ANNEX "TYPE LIST 40021824" SOCKETS FOR INSTALLATION ON TRUNCKING MOSAIC RANGE

Type reference				Terminals	Colour of cover plates	other	Manufacturing site
E201	E202	E203	E204				
Number of socket outlet							
1	2	3	4				
077401	077402	077403	077404	slt	white R9003		Limoges
	077562	077563		slt	white R9010		
077411	077412	077413	077414	slt	red		
077431	077432	077433	077434	slt	white	with frame cv 65	Legrand France Sillé
077461	077462	077463	077464	slt	white	with frame cv 85	
077601	077602	077603	077604	st	white		Legrand France Limoges
077611	077612	077613	077614	st	red		

slt. - screwless terminals

st. - screw terminals

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand France, 128 Avenue du Maréchal-de-Lattre-, de-Tassigny, 87045 LI-MOGES CEDEX, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021824.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40021824.

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40021824

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

414100-1520-
0001/286905/TL3/FCR

letzte Änderung / updated

2021-12-27

Datum / Date

2007-08-13

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	:	AC 250 V	
Nennstrom <i>Rated current</i>	:	AC 16 A	
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	:	<input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i>
		<input type="checkbox"/> 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i>	
		<input type="checkbox"/> Andere: _____ <i>other:</i> _____	
Anschlussmittel <i>Kind of connection</i>	:	<input checked="" type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter <i>screwless terminals for rigid conductors</i>	
		<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screwless terminals for rigid and flexible conductors</i>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre Leiter <i>screw-type terminals for rigid conductors</i>	
		<input type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screw-type terminals for rigid and flexible conductors</i>	
		<input type="checkbox"/> Installationssteckverbinder <i>installation connector</i>	
Ausführung <i>Construction</i>	:	<input type="checkbox"/> ohne Shutter <i>without shutter</i>	<input checked="" type="checkbox"/> mit Shutter <i>with shutter</i>
		<input type="checkbox"/> ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i>	<input type="checkbox"/> mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i>
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	:	Netzklammern <i>supply terminals</i>	CuZn36, 64%
		Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i>	CuZn36, 64%
		Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i>	CuZn36, 64%
		Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i>	CuZn36, 64%
Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	:	Sockel <i>base</i>	PP and PC
		Sockelabdeckung <i>base-cover</i>	PP



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand France, 128 Avenue du Maréchal-de-Lattre-, de-Tassigny, 87045 LI-MOGES CEDEX, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021824.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40021824.

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40021824

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

414100-1520-
0001/286905/TL3/FCR

letzte Änderung / updated

2021-12-27

Datum / Date

2007-08-13

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

<p>Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i></p>	<table border="0"> <tr> <td>Zentraleinsatz <i>cover</i></td> <td>PC</td> </tr> <tr> <td>Rahmen <i>frame</i></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gehäuse <i>housing</i></td> <td>PC</td> </tr> <tr> <td>Dichtrand <i>sealing-border</i></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Klappdeckel <i>hinged lid</i></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Shutter <i>shutter</i></td> <td>PA6+30%GF+17%PTFE</td> </tr> <tr> <td>Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i></td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>Platine <i>PCB</i></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Dichtungen <i>gaskets</i></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Membranen <i>membranes</i></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Vergussmasse <i>sealing compound</i></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>andere Teile <i>other parts</i></td> <td>PP and PC</td> </tr> </table>	Zentraleinsatz <i>cover</i>	PC	Rahmen <i>frame</i>	---	Gehäuse <i>housing</i>	PC	Dichtrand <i>sealing-border</i>	---	Klappdeckel <i>hinged lid</i>	---	Shutter <i>shutter</i>	PA6+30%GF+17%PTFE	Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i>	ABS	Platine <i>PCB</i>	---	Dichtungen <i>gaskets</i>	---	Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i>	---	Membranen <i>membranes</i>	---	Vergussmasse <i>sealing compound</i>	---	andere Teile <i>other parts</i>	PP and PC
Zentraleinsatz <i>cover</i>	PC																										
Rahmen <i>frame</i>	---																										
Gehäuse <i>housing</i>	PC																										
Dichtrand <i>sealing-border</i>	---																										
Klappdeckel <i>hinged lid</i>	---																										
Shutter <i>shutter</i>	PA6+30%GF+17%PTFE																										
Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i>	ABS																										
Platine <i>PCB</i>	---																										
Dichtungen <i>gaskets</i>	---																										
Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i>	---																										
Membranen <i>membranes</i>	---																										
Vergussmasse <i>sealing compound</i>	---																										
andere Teile <i>other parts</i>	PP and PC																										
<p>Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i></p>	<p>---</p>																										

