

*PID:*  
02124000  
*CID:*  
C.1993.627

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A      EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D      PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M      PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F      ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G      LAB N° 0121  
FSM N° 007 I      LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**BTICINO SPA**  
**VIALE LUIGI BORRI 231**  
**21100 VARESE VA**  
**IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Spine mobili per uso industriale  
( Serie P17 Tempra Pro )**

*Plugs for industrial purposes  
( Series P17 Tempra Pro )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

*Emesso il / Issued on*      **2016-03-07**

*Aggiornato il / Updated on*      ---

*Sostituisce / Replaces*      ---

**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2016-03-07  
Aggiornato il / Updated on ---  
Sostituisce / Replaces ---

## Prodotto | Product

# Spine mobili per uso industriale Plugs for industrial purposes

## Concessionario | Licence Holder

**BTICINO SPA**  
**VIALE LUIGI BORRI 231**  
**21100 VARESE VA**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PL.O000OZ CLBASS.C03LCBUFE+1

41480 GEBZE/KOCAELI

Turkey

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

## Rapporti | Test Reports

MI15L0386906-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	<b>P17 Tempra Pro</b>
Designazione / Type designation	<b> foglio di unificazione 2-II / standard sheet 2-II</b>
Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)	<b>500 V</b>
Corrente nominale / Rated current	<b>32 A</b>
Uscita cavo / Cable exit	<b>assiale / straight</b>
Materiale della custodia / Material of the cover	<b>isolante / insulating</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P00289

Marca / Trade mark	<b>Legrand</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>555231</b>
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	<b>555231</b>
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	<b>100-130 V</b>
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	<b>4h</b>
Frequenza / Frequency	<b>50/60 Hz</b>
Designazione / Type designation	<b>2P+T / 2P+E</b>
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	<b>IP44</b>

AR.P0028A

Marca / Trade mark	<b>Legrand</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>555234</b>
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	<b>555234</b>
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	<b>200-250 V</b>
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	<b>6h</b>

*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **2P+T / 2P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0028B

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555235**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555235**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **200-250 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **9h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0028C

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555236**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555236**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **120/208-144/250 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **9h**  
*Frequenza | Frequency* **50-60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0028D

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555237**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555237**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **380-415 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **9h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0028E

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555238**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555238**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **380-415 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **6h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0028F

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555239**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555239**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **200/346-240/415 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **6h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0028G

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555240**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555240**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **440-460 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **11h**  
*Frequenza | Frequency* **60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0028H

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555242**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555242**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **480-500 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **7h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.P0028I

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555243**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555243**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **277/480-288/500 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **7h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP44**

AR.Q001B3

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555431**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555431**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **100-130 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **4h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **2P+T / 2P+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.Q001B4

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555434**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555434**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **200-250 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **6h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **2P+T / 2P+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.Q001B5

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555435**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555435**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **200-250 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **9h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.Q001B6

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555436**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555436**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **120/208-144/250 V**  
*Posizione del contatto di terra / Earthing contact position* **9h**  
*Frequenza / Frequency* **50-60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.Q001B8

*Marca / Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **555438**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **555438**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **380-415 V**

*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **6h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.Q001B9

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555439**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555439**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **200/346-240/415 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **6h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.Q001BA

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555441**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555441**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **440 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **3h**  
*Frequenza | Frequency* **60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.Q001BB

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555442**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555442**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **480-500 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **7h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+T / 3P+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.Q001BC

*Marca | Trade mark* **Legrand**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **555443**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **555443**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **277-480/288-500 V**  
*Posizione del contatto di terra | Earthing contact position* **7h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **3P+N+T / 3P+N+E**  
*Grado di protezione | Degree of protection (IP)* **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P0009W

BTQ.021200.DA19

Importo modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali | IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

2