

PID:
02535000
CID:
C.1995.1411

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**LEGRAND FRANCE SA
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FR - France**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Morsettiere per conduttori di rame
(Serie VIKING)**

*Terminal blocks for copper conductors
(Series VIKING)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on **2010-03-16**
Aggiornato il / Updated on **2014-05-26**
Sostituisce / Replaces **2014-03-20**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-03-16
Aggiornato il / Updated on 2014-05-26
Sostituisce / Replaces 2014-03-20

Prodotto | Product

Morsettiere per conduttori di rame
Terminal blocks for copper conductors

Concessionario | Licence Holder

LEGRAND FRANCE SA
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FR - France

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.N000CS

PI.K0005A

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60947-7-1:2009
EN 60947-7-2:2009
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60947-7-1:2009
EN 60947-7-2:2009
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI13E0177888-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie Series</i>	VIKING
<i>Tensione nominale di isolamento Rated insulation voltage (Ui)</i>	800 V
<i>Tensione nominale di tenuta ad impulso Rated impulse withstand voltage (Uimp)</i>	8 kV
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP00
<i>Terminali Terminals</i>	morsetti senza vite / screwless terminals
<i>Gruppo di materiali Material groups</i>	I
<i>Grado di inquinamento Pollution degree</i>	3
<i>Tipo di supporto Type of support</i>	guida DIN / DIN rail guide
<i>Tipo di costruzione Type of construction</i>	con o senza preparazione speciale / with or without special preparation
<i>Metodo di fissaggio al supporto Method of fixing to the support</i>	totalmente o parzialmente isolato / totally or partially isolated
<i>Tipo di funzione Type of function</i>	per conduttori di protezione PE o PEN / for protective conductor PE or PEN
<i>Tipo di conduttori Type of conductors</i>	rigidi e flessibili / rigid and flexible

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K001VG

<i>Marca Trade mark</i>	Legrand (logo)
<i>Riferimento di tipo Type reference</i>	372
<i>Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference</i>	372 10 - 372 11
<i>Sezione nominale Rated cross-section</i>	4 mm²
<i>Descrizione Description</i>	3 alloggiamenti / 3 clamping units

Numero di poli | Number of poles **1**

AR.K001VH

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **372**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **372 12 - 372 79**
Sezione nominale | Rated cross-section **4 mm²**
Descrizione | Description **4 alloggiamenti / 4 clamping units**
Numero di poli | Number of poles **1**

AR.K001VF

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **372**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **372 70 - 372 71**
Sezione nominale | Rated cross-section **4 mm²**
Descrizione | Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**
Numero di poli | Number of poles **1**

AR.K001VI

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **372**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **372 72**
Sezione nominale | Rated cross-section **6 mm²**
Descrizione | Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**
Numero di poli | Number of poles **1**

AR.K001VJ

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **372**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **372 73**
Sezione nominale | Rated cross-section **10 mm²**
Descrizione | Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**
Numero di poli | Number of poles **1**

AR.K001VK

Marca | Trade mark **Legrand (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **372**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **372 74**
Sezione nominale | Rated cross-section **16 mm²**
Descrizione | Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**
Numero di poli | Number of poles **1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Adatto per profilati tipo Omega.

Colore di tutti gli articoli: giallo-verde.

Suitable for rail type Omega.

Colour of all the articles: green and yellow.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K000AK

BTO.025300.DA19

Importo modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

4



IMQ S.p.A.