



Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N° 6003931901

Délivrée à:  
*Delivered to:* **LEGRAND FRANCE**  
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 -  
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory :* **LEGRAND MAGYARORSZAG VILLAMOSSAGI (1456AP)**  
**RENDSZEREK RT**  
Ipartelepí ut 14 pf 10 - 6600 SZENTES - HONGRIE

Produit:  
*Product:* SORTIE DE CABLE POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES FIXES  
CABLE OUTLET

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):* **LEGRAND**

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:* Série / Series PLEXO  
Références / References 69745, 69779

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:* 250V~, IP55

Informations complémentaires:  
*Additional informations:* Correction rédactionnelle / *Editorial correction*  
Voir au verso / *See overleaf*

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:* EN 60670-22:2006

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:* Rapport d'essai / Test report n° SMT/AP08/H00162.1.1

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancel and replaces (if necessary):* Licence n°600393190 du 2007.07.19

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 2007-09-11

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

*This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE  
*By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE*



**CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES  
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

|   |      |
|---|------|
| Tension d'isolement assignée<br><i>Rated insulation voltage</i> | 250V |
|---|------|

**CLASSIFICATION**

| Nature du matériau / <i>Nature of material:</i>   | Isolant / <i>Insulating</i>   |  |
|---|---|--|
| Mode de montage<br><i>Method of installation</i>  | Montées en saillie sur<br><i>Surface mounting on:</i>   | Murs non combustibles, plafonds non combustibles, planchers non combustibles ou mobilier non combustible<br><i>Non-combustible walls, non-combustible ceilings, non-combustible floors or non-combustible furniture.</i> |
|   | Emplacement<br><i>Placement:</i>  | Approprié pour tout type d'installation excepté dans le béton<br><i>Suitable for all types of installation except into concrete.</i>   |
| Type(s) d'entrées (sorties)<br><i>Type(s) of inlets (outlets)</i>   | Avec entrées pour câbles gainés pour installations fixes<br><i>With inlets for sheathed cables for fixed installations</i><br>Avec entrées pour câbles souples<br><i>With inlets for flexible cables</i><br>Avec entrées pour conduits lisses ou annelés<br><i>With inlets for plain or corrugated conduits</i> |  |
| Moyens de fixation<br><i>Clamping means</i>   | Avec serre-câble<br><i>With cable anchorage</i>   |  |
| Températures minimales et maximales pendant l'installation<br><i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>   | De -5 °C à +60 °C / -5 °C to +60 °C   |  |
| Méthode de fixation des bornes ou des dispositifs de connexion dans la boîte<br><i>Method of fixing the terminals or connecting devices in the connecting box</i> | Sans fixation (pour bornes ou dispositifs de connexion flottants) /<br><i>Without fixing (for floating terminals or connecting devices)</i>   |  |

Modèles / *Models*

69745 : couleur grise / *grey colour*  
69779 : couleur blanche / *white colour*

