



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 22013 / 773888**

Titulaire :  
License Holder:

**URA**  
5 RUE JEAN NICOT  
93691 PANTIN CEDEX  
France

Site de fabrication :  
Factory:

**2034BA**

Produit :  
Product:

**BAES + BAEH pour locaux à sommeil**  
BAES + BAEH for sleeping premises

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

Uralife V - 118 148V - 118 149V

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018  
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-805:2000  
NF C 71-820:1999  
UTE C 71-803:2005  
Règle d'Application n° 110-699 :2013  
PE 110-755:2019  
NF 413:2006

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR n°13067718-773889 A/B/C - Version 02

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 17/06/2022

Date de fin de validité / Expiry date:

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



**Annexe de la licence / Annex of license  
T 22013 / 773888**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Type / Type	118 148V : connecté 118 149V : adressable
Tension assignée / Rated voltage	230V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,9W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	43
Degré IK / IK degree	07
Flux assigné / Rated lumen output	BAES : 45 lm à 1h BAEH : 8 lm à 5h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	2 x LiFePO4 - BST : C00279-108-EL-IFR14500E600-1S1P 3,2V / 0,6Ah  2 x LiFePO4 - JYH : LFP14500-600-1S1PJS - 3,2V / 0,6Ah
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	BAES : 16 LEDs BAEH : 1 LED
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	BAES : 16 LEDs BAEH : 1 LED
Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA	oui
Télécommande/Remote control	oui
Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time	15 min
Autre - Other	Plafonnier