OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9 | 1010 Wien | Österreich
ZVR: 327279890 | www.ove.at

OVE Prüfung und Zertifizierung
Kahlenberger Str. 2A | 1190 Wien | Österreich
T +43 1 370 58 06 | certification@ove.at

Prüfung der Gültigkeit von ÖVE-Zertifikaten unter www.ove.at

ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens

Zertifikat Nr.: **131-243-13**

Gültig von: 2024 02 13
bis: 2026 02 13

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Zertifikatsinhaber: **Legrand Austria GmbH**
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien
Österreich

Produkt: **Installationsschalter**

Die vom Antragsteller vorgestellten Produkte wurden auf Einhaltung mit den Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Normen, Standards und technischen Spezifikationen geprüft. Der OVE bescheinigt die Konformität der gelisteten Produkte und jener Produkte, welche identisch mit den eingereichten hergestellt werden (EN ISO/IEC 17067, Konformitätsbewertungssystem Typ 5).

Der Herstellungsprozess und die Produkte unterliegen einer laufenden Überwachung auf der Grundlage harmonisierter, europäischer Verfahren. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme und vorbehaltlich der Tatsache ausgestellt, dass der Zertifikatsinhaber im Besitz sämtlicher Produktrechte ist.

Die Prüfergebnisse sind in folgenden Akten dokumentiert: **TGM-VA EE 31520A, TGM-VA EE 31520**

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter OVE Prüfung und Zertifizierung

Digitally signed by T. Neumayer
Email=t.neumayer@ove.at

Wien, 2024 01 15

Dipl.-Ing. T. Neumayer

Hersteller:

Legrand France
128 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex
Frankreich

Fertigungsstätte(n):

Legrand France
128 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex
Frankreich

Geprüft und zertifiziert nach:

OVE EN 60669-1:2019-04-01

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität der zertifizierten Produkte mit den genannten Normen im Sinne der **EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**. Für die Vermutung der Konformität gemäß Art. 12 mit den Sicherheitszielen gemäß Art. 3 der Richtlinie sind die aktuell im Amtsblatt der Europäischen Union angegebenen Übergangsfristen zu beachten.

Produkt: Installationsschalter

Typenbezeichnung: *Technische Daten:*	***Handelsmarke:***
Serie PLEXO Unterputz	LEGRAND
T7 (Wippschalter) Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 10 AX IP 55 Schalter Nr. 7	LEGRAND
T6 (Wippschalter) Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 10 AX IP 55 Schalter Nr. 6	LEGRAND
T6L (Wippschalter) Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 10 AX IP 55 Schalter Nr. 6 mit Kontrollleuchte	LEGRAND

T6T (Wippschalter) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX
IP 55
Schalter Nr. 6 mit Indikator

TD6 (Wippschalter) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX
IP 55
Schalter Nr. 2x6

T6P (Taster) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 A
IP 55
Schalter Nr. 6

T6PL (Taster) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 A
IP 55
Schalter Nr. 6 mit Kontrollleuchte

TD6P (Taster) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 A
IP 55
Schalter Nr. 2x6

TD6PL (Taster) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 A
IP 55
Schalter Nr. 2x6 mit Kontrollleuchte

TD6PVR (Taster) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 A
IP 55
Schalter Nr. 2x6

T6L-6P (Wippschalter und Taster) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX / 10 A für Taster
IP 55
Schalter Nr. 2x6

T2 (Wippschalter) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX
IP 55
Schalter Nr. 2

T2L (Wippschalter) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX
IP 55
Schalter Nr. 2 mit Kontrollleuchte

T2T (Wippschalter) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX
IP 55
Schalter Nr. 2 mit Indikator

T1P (Taster) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 A
IP 55
Schalter Nr. 1

T1PL (Taster) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 A
IP 55
Schalter Nr. 1 mit Kontrollleuchte

T6T1 (Wippschalter) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX
IP 55
Schalter Nr. 6 mit Indikator

T6TSN (Wippschalter) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX
IP 55
Schalter Nr. 6 mit Indikator

TD6L (Wippschalter) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX
IP 55
Schalter Nr. 2x6

TD5PVR (Taster) LEGRAND
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 10 AX
IP 55
Schalter Nr. 2x6

Referenzen, Anmerkungen und Zubehör siehe Beiblätter

Typen	Artikelnummer					Beschreibung
	Zusammenstellbar			Komplettprodukt		
	grau	weiß	artic weiß	grau	weiß	
T6	0 695 11	0 696 11	0 701 11	0 698 11	0 698 51	
T6				0 698 12	0 698 52	Krallen
T6L	0 695 13	0 696 13				
T6L	0 695 16					
T6T	0 695 12	0 696 12				mit Neutralleiteranschluss
T6T1	0 695 14	0 696 14				mit Neutralleiteranschluss
T6TSN	0 695 15	0 696 15				Ohne Neutralleiteranschluss
T2	0 695 30	0 696 27	0 707 27			
T2T	0 695 32					
T2L	0 695 31					
T7	0 695 21					
T6P	0 695 41	0 696 31				
T6PL				0 698 21	0 698 61	
T6PL				0 698 22	0 698 62	Krallen
T1P	0 695 40	0 696 30	0 707 30			
T1PL	0 695 42	0 696 32	0 707 32			
TD6	0 695 25	0 696 25	0 707 26		0 698 55	
TD6				0 698 17	0 698 56	Krallen
TD6L	0 695 26	0 696 26				
TD6PVR	0 695 38	0 696 29				für Rollos
TD6P	0 695 45	0 696 35				
TD6PL	0 695 46	0696 36				
TD5PVR	0 695 39	0 696 29				für Rollos
T6L-6P	0 695 19	0 696 19				
	0 695 23					
	0 695 24					
	0 695 27					
	0 695 28					

Gehäuse

Artikelnummer			Beschreibung
grau	weiß	artic weiß	
0 696 81	0 696 92	0 707 92	1 fach
0 696 99	0 696 97		1 fach Schweiz
0 696 85	0 696 96	0 707 49	2 fach, vertikal
0 696 83	0 696 94	0 707 94	2 fach, horizontal
0 696 87	0 696 98		3 fach, horizontal
0 696 82	0 696 93	0 707 93	1 fach mit Krallen
0 696 84			2 fach, horizontal mit Krallen

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
0 694 91	Lampenfassung
0 694 95	Kontrollleuchte 24 V
0 694 96	Kontrollleuchte grün 230 V für Taster
0 694 97	Kontrollleuchte grün 230 V
0 694 98	Kontrollleuchte orange 230 V
0 694 99	Kontrollleuchte 8-12 V