EÚ Vyhlásenie o zhode

vydané podľa zákona 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Názov organizácie: **LEGRAND Slovensko, s.r.o.**
Adresa: **Panónska cesta 7, 851 04 BRATISLAVA**
IČO: **35835907**
IČ DPH: **SK2020287192**

Výrobca: **BTICINO SPA, VIALE BORRI 231 21100 VARESE ITALY**
LEGRAND, BP 30076, 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
Výrobok: **Inštalačné stykače radu CX³**
- obj.č.: viď.príloha

Výrobca vyhlasuje, že

- uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov

- vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných technických predpisoch

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:

európskych smerníc

- 2014/35/EU
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
- 2011/65/EU modifikované 2015/863 (ROHS 2)
o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

a nariadení vlády SR

- č.325/2019 Z.z.
o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Pri posudzovaní zhody boli použité tieto normy:

STN EN 61095:2009

Identifikácia: Legrand France
128 Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex

Číslo certifikátu: n° 8 8 293 A

Vyhlasovateľ: Meno: Katerina Barbier
Funkcia: Country Manager Czech Republic & Slovak Republic
Adresa: Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
Dátum: 25.5.2023

Podpis:

legrand
LEGRAND Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava
IČO: 35835907 IČ DPH: SK2020287192

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8293 A

ANNEXE / *ANNEX*

Liste des références / *Cat numbers list*

Contacteurs modulaires CX³ / *Modular contactors CX³*

Références Legrand *Legrand cat numbers*	Références BTicino *BTicino cat numbers*	Courant nominal *Rated current*	Tension *Voltage*	Caract. bobine *Coill feature*	Sigle "silencieux" *"Noiseless" logo*	Manette *Handle*	Nombre de pôles *Number of poles*
4 125 00	/	25A	Ue 250V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	O+F /*1NC+1NO*
4 125 01 0 927 01*	/	25A	Ue 250V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	2F / *2NO*
/	FM1AC1N230M	16A	Ue 250V~	230V~	Non / No	avec / *with*	O+F /*1NC+1NO*
/	FT1A1N230M	25A	Ue 250V~	230V~	Non / No	avec / *with*	1F / *1NO*
/	FM1AC1N24M	16A	Ue 250V~	24V~	Non / No	avec / *with*	O+F /*1NC+1NO*
4 125 03	/	16A	Ue 250V~	24V~	Non / No	sans / without	O+F /*1NC+1NO*
/	FT1AC1N24	25A	Ue 250V~	24V~	Non / No	sans / without	O+F /*1NC+1NO*
4 125 05	FT1A2N24	25A	Ue 250V~	24V~	Non / No	sans / without	2F / *2NO*
4 125 09	/	25A	Ue 250V~	24V~	Non / No	sans / without	2O+2F / *2NC+2NO*
4 125 10	FT2A4N24	25A	Ue 400V~	24V~	Non / No	sans / without	4F / *4NO*
4 125 12	/	63A	Ue 400V~	24V~	Non / No	sans / without	4F / *4NO*
/	FM2AC2N24M	16A	Ue 250V~	24V~	Non / No	avec / *with*	2O+2F / *2NC+2NO*
4 125 14	FT1A2N24M	25A	Ue 250V~	24V~	Non / No	avec / *with*	2F / *2NO*
4 125 15	FC2A4/24N	40A	Ue 250V~	24V~	Non / No	avec / *with*	2F / *2NO*
4 125 16	/	63A	Ue 250V~	24V~	Non / No	avec / *with*	2F / *2NO*
/	FM2A4N24M	16A	Ue 400V~	24V~	Non / No	avec / *with*	4F / *4NO*
4 125 17	/	25A	Ue 400V~	24V~	Non / No	avec / *with*	4F / *4NO*
4 125 18	FC4A4/24N	40A	Ue 400V~	24V~	Non / No	avec / *with*	4F / *4NO*
4 125 19	FC4A6/24N	63A	Ue 400V~	24V~	Non / No	avec / *with*	4F / *4NO*
/	FT1A1N24S	25A	Ue 250V~	24V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	1F / *1NO*
/	FT1A2N24S	25A	Ue 250V~	24V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	2F / *2NO*
/	FT1A1N230S	25A	Ue 250V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	1F / *1NO*
4 125 21	/	16A	Ue 250V~	230V~	Non / No	sans / without	O+F /*1NC+1NO*
/	FT1AC1N230	25A	Ue 250V~	230V~	Non / No	sans / without	O+F /*1NC+1NO*
4 125 23 0 927 02*	FT1A2N230	25A	Ue 250V~	230V~	Non / No	sans / without	2F / *2NO*
4 125 24 0 927 03*	FT1C2N230	25A	Ue 250V~	230V~	Non / No	sans / without	2O / *2NC*
4 125 27	/	63A	Ue 250V~	230V~	Non / No	sans / without	2F / *2NO*
4 125 33	FT2AC2N230	25A	Ue 250V~	230V~	Non / No	sans / without	2O+2F / *2NC+2NO*
/	FT2A3N230	25A	Ue 400V~	230V~	Non / No	sans / without	3F / *3NO*
4 125 35	FT2A4N230	25A	Ue 400V~	230V~	Non / No	sans / without	4F / *4NO*
4 125 36	FT2C4N230	25A	Ue 400V~	230V~	Non / No	sans / without	4O / *4NC*
4 125 41	/	63A	Ue 400V~	230V~	Non / No	sans / without	4F / *4NO*
/	FM2AC2N230M	16A	Ue 250V~	230V~	Non / No	avec / *with*	2O+2F / *2NC+2NO*
4 125 44	FT1A2N230M	25A	Ue 250V~	230V~	Non / No	avec / *with*	2F / *2NO*
4 125 45 0 927 55*	FC2A4/230N	40A	Ue 250V~	230V~	Non / No	avec / *with*	2F / *2NO*
4 125 47	/	63A	Ue 250V~	230V~	Non / No	avec / *with*	2F / *2NO*
4 125 48	/	63A	Ue 250V~	230V~	Non / No	avec / *with*	2O / *2NC*
4 125 49	FC3A4/230N	40A	Ue 400V~	230V~	Non / No	avec / *with*	3F / *3NO*
4 125 50	/	63A	Ue 400V~	230V~	Non / No	avec / *with*	3F / *3NO*
/	FM2A4N230M	16A	Ue 400V~	230V~	Non / No	avec / *with*	4F / *4NO*
4 125 51	FT2A4N230M	25A	Ue 400V~	230V~	Non / No	avec / *with*	4F / *4NO*
4 125 53	FC4A4/230N	40A	Ue 400V~	230V~	Non / No	avec / *with*	4F / *4NO*
4 125 56	FC4A6/230N	63A	Ue 400V~	230V~	Non / No	avec / *with*	4F / *4NO*
4 125 57	/	63A	Ue 400V~	230V~	Non / No	avec / *with*	4O / *4NC*
4 125 58	FT1A2N230S	25A	Ue 250V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	2F / *2NO*
4 125 59	/	40A	Ue 250V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	2F / *2NO*
4 125 60	/	63A	Ue 250V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	2F / *2NO*
4 125 02 0 927 54*	/	25A	Ue 400V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	3F / *3NO*
4 125 61	/	25A	Ue 400V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	4F / *4NO*
4 125 62	/	40A	Ue 400V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	4F / *4NO*
4 125 63	/	63A	Ue 400V~	230V~	Oui / *Yes*	avec / *with*	4F / *4NO*

* Références DIY / *DIY cat numbers*

LEGRAND Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava
IČO: 35835907 IČ DPH: SK2020267192