

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02
DIN VDE 0620-1 Ber.1 (VDE 0620-1 Ber.1):2022-05
DIN VDE 0620-1 Ber.2 (VDE 0620-1):2024-01



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

T. Lortz

Aktenzeichen: 515900-1520-0713 / 333198

File ref.:

Ausweis-Nr. 40057787

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2023-12-05

(letzte Änderung / updated 2025-10-27)

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1520-0713 / 333198 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2025-10-27

Datum / *Date*
2023-12-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057787.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

SUS11

SUS12

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten
two pole with side earthing contacts

Bauart
Kind of construction

DIN 49440-1

Schutzart
Degree of protection

IP 21 / IP 44

Anbringungsart
Attachment type

Unterputzmontage
flush type mounting

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

Nr. 200 + 201 vom 2025-10-27
No. 200 + 201 dated 2025-10-27

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40057787

Beiblatt /
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0713 / 333198 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2025-10-27

Datum / *Date*

2023-12-05

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057787.

This supplement is part of the Certificate No. 40057787.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30009545

Legrand Magyarorszag
Villamossagi Rendszerek Zrt.
Ipartelepi ut 14
6600 SZENTES
HUNGARY

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / File ref.
515900-1520-0713 / 333198 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / updated Datum / Date
2025-10-27 2023-12-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057787.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Typenkenndaten / Typedata

Ref. Nr.	Type reference	Designation	Type of terminals	Color
7 651 20	SUS12	2P+E socket-outlet with shutters	screwless	white
7 652 20		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	aluminium
7 653 20		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	black
7 654 20		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	dark grey
7 651 22		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	red
7 652 22		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	green
7 653 22		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	yellow
7 654 22		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	orange
7 651 24		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP44	screwless	white
7 652 24		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP44	screwless	aluminium
7 653 24		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP44	screwless	black
7 654 24		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP44	screwless	dark grey
7 651 23		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP21	screwless	white
7 652 23		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP21	screwless	aluminium
7 653 23		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP21	screwless	black
7 654 23		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP21	screwless	dark grey
7 651 21	SUS11	2P+E socket-outlet	screwless	white
7 652 21		2P+E socket-outlet	screwless	aluminium
7 653 21		2P+E socket-outlet	screwless	black
7 654 21		2P+E socket-outlet	screwless	dark grey

Zubehör / Accessories

refnr.	Designation	Color	Design
765500	Cable outlet IP21 (mechanism only)		
765600	Cable outlet IP21	white	
765700	Cable outlet IP21	aluminium	
765800	Cable outlet IP21	black	
765900	Cable outlet IP21	dark grey	
765198	Surface mounting box 1 GANG	white	
765298	Surface mounting box 1 GANG	aluminium	
765398	Surface mounting box 1 GANG	black	
765498	Surface mounting box 1 GANG	dark grey	
765199	Surface mounting box 2 GANG	white	
765299	Surface mounting box 2 GANG	aluminium	
765399	Surface mounting box 2 GANG	black	
765499	Surface mounting box 2 GANG	dark grey	

Design SEANO

refnr.	Designation	Color	Design
765601	Blanking frame with mosaic adaptor	white	SEANO
765701	Blanking frame with mosaic adaptor	aluminium	SEANO
765801	Blanking frame with mosaic adaptor	black	SEANO
765901	Blanking frame with mosaic adaptor	dark grey	SEANO
765144	1 GANG frame IP44	white	SEANO
765244	1 GANG frame IP44	aluminium	SEANO
765344	1 GANG frame IP44	black	SEANO
765444	1 GANG frame IP44	dark grey	SEANO
765171	1G frame	white	SEANO
765172	2G frame	white	SEANO
765173	3G frame	white	SEANO
765174	4G frame	white	SEANO
765175	5G frame	white	SEANO
765271	1G frame	aluminium	SEANO
765272	2G frame	aluminium	SEANO
765273	3G frame	aluminium	SEANO
765274	4G frame	aluminium	SEANO
765275	5G frame	aluminium	SEANO
765371	1G frame	black	SEANO
765372	2G frame	black	SEANO
765373	3G frame	black	SEANO
765374	4G frame	black	SEANO
765375	5G frame	black	SEANO
765471	1G frame	dark grey	SEANO
765472	2G frame	dark grey	SEANO
765473	3G frame	dark grey	SEANO
765474	4G frame	dark grey	SEANO
765475	5G frame	dark grey	SEANO
765571	1G frame	pearl	SEANO
765572	2G frame	pearl	SEANO
765573	3G frame	pearl	SEANO
765574	4G frame	pearl	SEANO
765575	5G frame	pearl	SEANO



Design SEANO+

refnr.	Designation	Color	Design
765671	1G frame with labelholder	white	SEANO+
765672	2G frame with labelholder, horizontal	white	SEANO+
765673	3G frame with labelholder, horizontal	white	SEANO+
765674	4G frame with labelholder, horizontal	white	SEANO+
765772	2G frame with labelholder, vertical	white	SEANO+
765772	3G frame with labelholder, vertical	white	SEANO+
765772	4G frame with labelholder, vertical	white	SEANO+
765181	1G frame	premium white	SEANO+
765182	2G frame	premium white	SEANO+
765183	3G frame	premium white	SEANO+
765184	4G frame	premium white	SEANO+
765185	5G frame	premium white	SEANO+
765281	1G frame	premium aluminium	SEANO+
765282	2G frame	premium aluminium	SEANO+
765283	3G frame	premium aluminium	SEANO+
765284	4G frame	premium aluminium	SEANO+
765285	5G frame	premium aluminium	SEANO+
765381	1G frame	premium black	SEANO+
765382	2G frame	premium black	SEANO+
765383	3G frame	premium black	SEANO+
765384	4G frame	premium black	SEANO+
765385	5G frame	premium black	SEANO+
765481	1G frame	premium dark grey	SEANO+
765482	2G frame	premium dark grey	SEANO+
765483	3G frame	premium dark grey	SEANO+
765484	4G frame	premium dark grey	SEANO+
765485	5G frame	premium dark grey	SEANO+
765581	1G frame	premium mastic	SEANO+
765582	2G frame	premium mastic	SEANO+
765583	3G frame	premium mastic	SEANO+
765584	4G frame	premium mastic	SEANO+
765585	5G frame	premium mastic	SEANO+



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057787.

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

515900-1520-0713/333198/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40057787

letzte Änderung / updated

2025-10-27

Anlage /
Appendix

201

Datum / Date

2023-12-05

refnr.	Designation	Color	Design
765681	1G frame	premium titanium	SEANO+
765682	2G frame	premium titanium	SEANO+
765683	3G frame	premium titanium	SEANO+
765684	4G frame	premium titanium	SEANO+
765685	5G frame	premium titanium	SEANO+
765191	1G frame	premium carbon	SEANO+
765192	2G frame	premium carbon	SEANO+
765193	3G frame	premium carbon	SEANO+
765194	4G frame	premium carbon	SEANO+
765391	1G frame	premium stainless steel	SEANO+
765392	2G frame	premium stainless steel	SEANO+
765393	3G frame	premium stainless steel	SEANO+
765394	4G frame	premium stainless steel	SEANO+
765491	1G frame	premium dark stainless steel	SEANO+
765492	2G frame	premium dark stainless steel	SEANO+
765493	3G frame	premium dark stainless steel	SEANO+
765494	4G frame	premium dark stainless steel	SEANO+
765291	1G frame	premium light wood matt black	SEANO+
765292	2G frame	premium light wood matt black	SEANO+
765293	3G frame	premium light wood matt black	SEANO+
765294	4G frame	premium light wood matt black	SEANO+

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057787.

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

515900-1520-0713/333198/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40057787

letzte Änderung / updated

2025-10-27

Anlage /
Appendix
201

Datum / Date

2023-12-05

Design SEANO NATURA

refnr.	Designation	Color	Design
766101	1G frame	premium white glass	SEANO NATURA
766102	2G frame	premium white glass	SEANO NATURA
766103	3G frame	premium white glass	SEANO NATURA
766104	4G frame	premium white glass	SEANO NATURA
766111	1G frame	premium smoked glass	SEANO NATURA
766112	2G frame	premium smoked glass	SEANO NATURA
766113	3G frame	premium smoked glass	SEANO NATURA
766114	4G frame	premium smoked glass	SEANO NATURA
766121	1G frame	premium slade	SEANO NATURA
766122	2G frame	premium slade	SEANO NATURA
766123	3G frame	premium slade	SEANO NATURA
766124	4G frame	premium slade	SEANO NATURA
766131	1G frame	premium dark wood	SEANO NATURA
766132	2G frame	premium dark wood	SEANO NATURA
766133	3G frame	premium dark wood	SEANO NATURA
766134	4G frame	premium dark wood	SEANO NATURA
766141	1G frame	premium medium wood	SEANO NATURA
766142	2G frame	premium medium wood	SEANO NATURA
766143	3G frame	premium medium wood	SEANO NATURA
766144	4G frame	premium medium wood	SEANO NATURA



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057787 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057787

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Nennspannung Rated voltage	:	AC 250 V					
Nennstrom Rated current	:	AC 16 A					
Anzahl der Pole Number of poles	:	☐ 2-polig ohne Schutzkontakt 2-poles without earthing-contact		☒ 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten 2-poles with side earthing-contacts			
		☐ 2-polig mit Mittenschutzkontakt 2-poles with pin earthing-contact		☐ Andere: _____ other			
Anschlussmittel Kind of connection	:	☐ schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter screwless terminals for rigid conductors					
		☒ schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter screwless terminals for rigid and flexible conductors					
		☐ Schraubanschlussklemmen für starre Leiter screw-type terminals for rigid conductors					
		☐ Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter screw-type terminals for rigid and flexible conductors					
		☐ Installationssteckverbinder installation connector					
Schutzart Degree of protection	:	☒ IP20 / IP44 (glatte Wand) (smooth wall)		☐ IP  (raue Prüfwand) (rough testwall)			
Ausführung Construction	:	☒ ohne Shutter without shutter		☒ mit Shutter with shutter			
		☒ ohne Klappdeckel without hinged lid		☒ mit Klappdeckel with hinged lid			
Anbringungsart Method of mounting	:	☐	Aufputzmontage surface-type	☒	Unterputzmontage flush-type	☐	Einbau auf Hutschiene built-in on DIN-rail
		☐	Anbau built-on	☐	Einbau in built-in in	☐	Möbel furniture
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfer- gehalt stromführender Teile Material, coating and copper content of current carrying parts in %	:			Material Material		Oberflächenschutz Coating	
				Netzklemmen supply terminals		CuZn37 --	
				Schutzleiterklemme earthing terminal		CuZn37 Tinned	
				Kontaktbuchsen socket-contacts		CuZn37 --	
				Schutzleiterkontakt earthing-contact		CuZn37 --	
Werkstoff des Trägers stromführender Teile Material of current carrying parts:							
Teile / Parts		Material / Material		Farbe / Color		Hersteller / Manufacturer	
Sockel base		PC		Black		Legrand	
Sockelabdeckung base-cover		PC		Black		Legrand	



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057787 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057787

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Werkstoff der weiteren verwendeten Isolierstoffteile (wenn verwendet)
Material of other used insulation materials (if used)

Teile / Parts	Material / Material	Farbe / Color	Hersteller / Manufacturer
Zentraleinsatz cover	PC	White	Legrand
Rahmen frame	ABS	Wtiite	Legrand
Gehäuse housing			
Dichtrand sealing-border	PP	--	Legrand
Klappdeckel hinged lid	PC	White	Legrand
Shutter shutter	Polyamid	Black	Legrand
Shuttergehäuse shutter-housing	PC	Black	Legrand
Platine PCB			
Dichtungen gaskets			
Hutschienenschnapper DIN-rail-clip			
Membranen membranes			
Vergussmasse sealing compound			
andere Teile other parts	QSt38-3, DC04, C15C, Steel wire, Brass		Legrand

Sonstige Angaben / Unterschiede :
Other details / type differences

