

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand France  
Zone Industrielle les 3 moulins  
159 Rue Jean Joannon  
CS 80729  
06605 Antibes Cedex  
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Leitungsschutzschalter**  
**Circuit-breaker**  
**Serie / series RX<sup>3</sup>**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2020-11; EN 60898-1:2019



Aktenzeichen: 4285400-1200-0007 / 308832

File ref.:

Ausweis-Nr. 40042981

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2015-09-17

(letzte Änderung / updated 2023-09-08 )

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

*A. Fabian*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,  
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1200-0007 / 308832 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2023-09-08

Datum / *Date*

2015-09-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042981.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042981.*

## Leitungsschutzschalter

### *Circuit-breaker*

### Serie / series RX<sup>3</sup>

Typ(en) / *Type(s)*

#### Serie/series RX<sup>3</sup>

#### 419...

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 230 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A

Bemessungsfrequenz  
*Rated frequency*

50 / 60 Hz

Bemessungsschaltvermögen  
*Rated making and breaking capacity*

3000 A; 4500 A

Bemessungs-Ein- u. -Ausaltverm. (Icn1)  
*Rated making and breaking cap. (Icn1)*

3000 A; 4500 A

Abstand des Gitterstromkreises  
*Grid distance*

35 mm

Energiebegrenzungsklasse  
*Energy limiting class*

3

Auslösecharakteristik  
*Instantaneous tripping current*

C

Anzahl der Pole  
*Number of poles*

einpolig + N  
*single-pole + neutral*

Anbringungsart  
*Attachment type*

Tragschienenmontage  
*mounting rail*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40042981 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,  
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1200-0007 / 308832 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2023-09-08

Datum / *Date*

2015-09-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042981.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042981.*

Weitere Angaben

*Further information*

siehe Anlage Nr. 100 vom 2023-09-08

*see appendix no. 100 dated 2023-09-08*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40042981

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,  
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1200-0007 / 308832 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2023-09-08

Datum / *Date*

2015-09-17

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042981.

*This supplement is part of the Certificate No. 40042981.*

## Leitungsschutzschalter

***Circuit-breaker***

**Serie / series RX<sup>3</sup>**

**Fertigungsstätte(n)**

***Place(s) of manufacture***

Referenz/*Reference*

**30007234**

Legrand France

Zone Industrielle les 3 moulins

159 Rue Jean Joannon

CS 80729

06605 ANTIBES CEDEX

FRANCE



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,  
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1200-0007 / 308832 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2023-09-08

Datum / *Date*

2015-09-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042981.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042981.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*

## Leitungsschutzschalter Circuit-breaker

### Typenliste / type-list Serie / series RX<sup>3</sup>

EN/IEC 60898-1

Referenz Serie RX <sup>3</sup>	Position Neutral- leiter- anschluss	Bemessungs- strom	Bemessungs- spannung	Bemessungs- frequenz	Typ	Icn (A)	Icn1(A)	Energie- begrenzung- klasse	Gitter- abstand	(°C)
4194 96	links	6 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	3000 A	3000 A	3	35 mm	30°C
4194 97	links	10 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	3000 A	3000 A	3	35 mm	30°C
4194 99	links	16 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	3000 A	3000 A	3	35 mm	30°C
4195 00	links	20 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	3000 A	3000 A	3	35 mm	30°C
4195 01	links	25 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	3000 A	3000 A	3	35 mm	30°C
4195 02	links	32 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	3000 A	3000 A	3	35 mm	30°C
4199 46	links	6 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	4500 A	4500 A	3	35 mm	30°C
4199 47	links	10 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	4500 A	4500 A	3	35 mm	30°C
4199 49	links	16 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	4500 A	4500 A	3	35 mm	30°C
4199 50	links	20 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	4500 A	4500 A	3	35 mm	30°C
4199 51	links	25 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	4500 A	4500 A	3	35 mm	30°C
4199 52	links	32 A	230 V~	50 / 60 Hz	C	4500 A	4500 A	3	35 mm	30°C