

PID:

02124000

CID:

C.1993.627

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

**BTICINO SPA
VIALE LUIGI BORRI 231
21100 VARESE VA
IT - Italy**

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Spine mobili per uso industriale
(Serie P17 Tempra Pro)**

*Plugs for industrial purposes
(Series P17 Tempra Pro)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2016-03-07**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-03-07
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Spine mobili per uso industriale Plugs for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

BTICINO SPA
VIALE LUIGI BORRI 231
21100 VARESE VA
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.O000OZ CLBASS.C03LCBUFE+1

41480 GEBZE/KOCAELI

Turkey

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI15L0386906-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	P17 Tempra Pro
Designazione / Type designation	foglio di unificazione 2-II / standard sheet 2-II
Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)	500 V
Corrente nominale / Rated current	16 A
Uscita cavo / Cable exit	assiale / straight
Materiale della custodia / Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P0010F

Marca / Trade mark	Legrand
Riferimento di tipo / Type reference	555121
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	555121
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	100-130 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	4h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Designazione / Type designation	2P+T / 2P+E
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP44

AR.P00268

Marca / Trade mark	Legrand
Riferimento di tipo / Type reference	555122
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	555122
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	100-130 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	4h

Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P00269

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555124**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555124**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0026A

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555125**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555125**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50-60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0026B

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555126**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555126**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027D

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555127**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555127**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027F

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555128**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555128**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027G

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555129**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555129**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346-240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027H

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555130**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555130**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **440-460 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **11h**
Frequenza / Frequency **60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027I

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555132**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555132**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027J

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555133**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555133**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **277/480-288/500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027V

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555321**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555321**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P0027W

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555324**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555324**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P00298

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555325**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555325**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50-60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P0027X

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555326**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555326**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **120/208-144/250 V**

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P0027Y

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555328**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555328**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P0027Z

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555329**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555329**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346-240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P00280

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555332**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555332**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P00088 BTQ.021200.DA19 *Importo modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali | IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes* 2