


PRISMALINE

PRISMALINE

SIMPLE

POLYPROPYLÈNE - POLYCARBONATE



Référence du produit : 189819


Classe : 

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP24 IK04  CLASSE II 750 °C/30 sec. 
NF EN 60695-2-1

SOURCE

► à équiper

 S19
75W MAXI

COULEUR

 Blanc

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Applique linolite compacte longueur 470mm IP 24 IK 04 (0,50 joule) Classe II, résistance au fil incandescent à 750°/30sec. Lampe linolite culot S19 maxi 75W. Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate. Installation en volumes 2 et 3 dans les salles de bain. Livrée sans lampe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applique 470 x 60 x 77. Classe II. IP 24, IK 04. Source incandescente linolite 75W. Version simple. Socle en polypropylène et diffuseur en polycarbonate.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

SPO simplifie mise en oeuvre et entretien : alimentation centrale arrière ou supérieure par moulure, réglage de niveau, réserve de câble.