

DPX³ 1600 magnétothermiques

disjoncteurs de puissance de 630 à 1250 A
fixation sur platine



422278



422283

DPX³ 1600 électroniques S1

disjoncteurs de puissance de 630 à 1600 A
fixation sur platine



422559

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecataleg.be
Télécharger l'appli XI Pro³ Tool sélectivité, filiation sur www.ecataleg.be

Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
Peuvent être équipés d'auxiliaires (p. 103)
Peuvent être utilisés avec un relais différentiel (p. 104)
Fournis complet avec :
- vis de fixation
- plages de raccordement pour barres
- cloisons de séparation
Conformes à la norme CEI 60947-2 - Réglages plombables
Peuvent être montés sur platine dans les armoires XL³ / XL³S

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecataleg.be
Télécharger l'appli XI Pro³ Tool sélectivité, filiation sur www.ecataleg.be

Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
Peuvent être équipés d'auxiliaires (p. 103)
Peuvent être utilisés avec un relais différentiel (p. 104)
Fournis complet avec :
- vis de fixation
- plages de raccordement pour barres
- cloisons de séparation
Conformes à la norme CEI 60947-2 - Réglages plombables
Peuvent être montés sur platine dans les armoires XL³ / XL³S

Réf.		Disjoncteurs magnétothermiques - version fixe	
Réglage thermique de 0.8 à 1 In Réglage magnétique de 5 à 10 In			
Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)			
3P	4P	In	
422251	422256	630 A	
422252	422257	800 A	
422253	422258	1000 A	
422254	422259	1250 A	
Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)			
422263	422268	630 A	
422264	422269	800 A	
422265	422270	1000 A	
422266	422271	1250 A	
Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)			
422275	422280	630 A	
422276	422281	800 A	
422277	422282	1000 A	
422278	422283	1250 A	
Pouvoir de coupure Icu 100 kA (400 V~)			
422287	422292	630 A	
422288	422293	800 A	
422289	422294	1000 A	
422290	422295	1250 A	

Réf.		Disjoncteurs électroniques S1 - version fixe	
Réglage de Ir, Isd (p. 89) Protection instantanée If = 20 kA Témoin lumineux vert Prise de test Sélectivité dynamique et logique Version 4P : réglage du neutre en face avant Non compatibles avec l'interface de communication MODBUS réf. 421075			
Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)			
3P	4P	In	
422539	422545	630 A	
422540	422546	800 A	
422541	422547	1000 A	
422542	422548	1250 A	
422543	422549	1600 A	
Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)			
422551	422557	630 A	
422552	422558	800 A	
422553	422559	1000 A	
422554	422560	1250 A	
422555	422561	1600 A	
Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)			
422563	422569	630 A	
422564	422570	800 A	
422565	422571	1000 A	
422566	422572	1250 A	
422567	422573	1600 A	
Pouvoir de coupure Icu 100 kA (400 V~)			
422575	422581	630 A	
422576	422582	800 A	
422577	422583	1000 A	
422578	422584	1250 A	