

Appareillage Mosaic™

Tableau de choix



077142L



077594



076561



078757

Réf.		Prises Mosaic Link sans support	
Prises Mosaic affleurantes inclinées 45° avec éclips à raccordement bilatéral pour montage sur la goulotte DLP couvercles 65, 85 et 130 mm en association avec les supports et plaques pour goulotte (voir ci-dessous) Connexion directe sans outil, déconnexion intuitive sans démontage du support			
Prises à bornes automatiques			
Standard	A détromp.		2P+T
077145L	077170L		2 x 2P+T
077142L	077152L		3 x 2P+T
077143L	077153L		

Réf.		Chargeurs USB type A	
Blanc			
077591		1 module	5v - 1,1 A
077594		2 modules	5v - 2,4 A

Réf.		Chargeurs USB type C	
Blanc			
077589		1 module	5v - 1,5 A
077590		2 modules	5v - 3 A

Réf.		Connecteurs data	
Blanc			
Connecteurs LCS ³ pour poste de travail			
1 module			
076571		Cat 6A - UTP	
076573		Cat 6A - STP	
076561		Cat 6 - UTP	
076562		Cat 6 - FTP	
076563		Cat 6 - STP	
076551		Cat 5e - UTP	
2 modules			
076574		Cat 6A - UTP	
076576		Cat 6A - STP	
076564		Cat 6 - UTP	
076565		Cat 6 - FTP	
076566		Cat 6 - STP	

Réf.		Prises HDMI type A	
Blanc			
Permettent la transmission de flux audio/vidéo numériques haute définition entre une source (lecteur HD DVD, ordinateur...) et un récepteur compatible (plasma, LCD...) Peuvent être associées avec cordon et câble HDMI			
078768		2 modules	A vis
078778		1 module	Précablé, prévu d'un cordon avec longueur de 15 cm

Réf.		Prise XLR 3 pôles	
Blanc			
Femelle			
078755		2 modules	A vis

Réf.		Obtimateurs	
Blanc			
077070		1 module	
077071		2 modules	

Pour les possibilités d'encastrement voir appareillage Mosaic www.ecatalog.be