

Incara™ Disq 60

pour bureaux individuels et espaces collaboratifs



A encastrer dans le mobilier, diamètre de perçage Ø60 mm
Trois modes d'installation :
- à encastrer dans le mobilier (bureau), épaisseur 6-40 mm
- à encastrer sur une surface souple (fauteuil, canapé) avec accessoire dédié
- à encastrer sur une paroi métallique épaisseur 1 mm (casier)

<p>Réf</p> <p>654722F 654720F 654721F</p> <p>654722 654720 654721</p>	<p>Prises 2P+T Surface</p> <p>16 A 250 V~ 50/60 Hz Prises spécialement adaptées aux lieux de passage (30000 manœuvres) et équipées d'éclips de protection Conformes à la norme NF C 61-314</p> <p>Avec cordon 0,5 m et fiche GST18i3 Wieland</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Finition Métal ○ Finition Blanc ● Finition Noir <p>Avec cordon 2 m et fiche 2P+T</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Finition Métal ○ Finition Blanc ● Finition Noir 	<p>Réf</p> <p>654733F 654733</p>	<p>Chargeurs USB Type-A + Type-C 15 W avec couvercle</p> <p>Alimentation : 110-240 V~ 50/60 Hz Conformes à la norme IEC 62368-1 Couvercle pivotant pour une protection de la prise et une esthétique soignée</p> <p>Avec cordon 0,5 m et fiche GST18i3 Wieland</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Couvercle métallique <p>Avec cordon 2 m et fiche 2P+T</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Couvercle métallique
<p>654723F 654723</p>	<p>Prises 2P+T Surface avec couvercle</p> <p>16 A 250 V~ 50/60 Hz Prises spécialement adaptées aux lieux de passage (30000 manœuvres), équipées d'éclips de protection Conformes à la norme NF C 61-314 Couvercle pivotant Pour une protection de la prise et une esthétique soignée</p> <p>Avec cordon 0,5 m et fiche GST18i3 Wieland</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Couvercle métallique <p>Avec cordon 2 m et fiche 2P+T</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Couvercle métallique 	<p>654739</p>	<p>Accessoire pour installation sur surface souple</p> <p>Permet de plaquer le revêtement pour garantir la stabilité du produit</p>
<p>654732F 654730F 654731F</p> <p>654732 654730 654731</p>	<p>Chargeurs USB Type-A + Type-C 15 W</p> <p>Alimentation : 110-240 V~ 50/60 Hz Conformes à la norme IEC 62368-1</p> <p>Avec cordon 0,5 m et fiche GST18i3 Wieland</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Finition Métal ○ Finition Blanc ● Finition Noir <p>Avec cordon 2 m et fiche 2P+T</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Finition Métal ○ Finition Blanc ● Finition Noir 	<p>654986 654987 654799</p>	<p>Accessoires Wieland</p> <p>Cordon mixte Wieland GST18i3 / fiche 2P+T Longueur 2 m Longueur 3 m</p> <p>Boîtier de protection Pour connecteurs Wieland GST18i3</p>

 **Autres configurations, standards de prise et finitions** sur demande ou via le logiciel pCon



Références en rouge : produits nouveaux