

Incara™ Electr'On

pour bureaux individuels et espaces collaboratifs



Produit mobile à poser avec base Zamak et surface antidérapante
Accessoire de fixation réf. 654938 à commander séparément

Réf.	Kits chargeurs USB Type-A + Type-C 15 W
654922 654923	<p>Avec finition intégrée et cordon tressé (revêtement textile), longueur 2,5 m Alimentation 110-240 V~ 50/60 Hz Conformes à la norme IEC 62368-1</p> <p>1 poste avec finition Appareillage + finition blanc ou noir</p>
654918 654920	<p>Chargeurs USB Type-A + Type-C 15 W</p> <p>Avec cordon tressé (revêtement textile), longueur 2,5 m Alimentation 110-240 V~ 50/60 Hz Conformes à la norme IEC 62368-1</p> <p>1 poste sans finition Embase à équiper d'une finition 1 poste réf. 654930/31/32/33 Appareillage blanc ou noir</p>
654900 654901	<p>Prises 2P+T Surface</p> <p>Prises spécialement adaptées aux lieux de passage (30000 manœuvres), équipées d'éclips de protection Avec cordon tressé (revêtement textile), longueur 2,5 m 16 A 250 V~ 50/60 Hz Conformes à la norme NF C 61-314</p> <p>1 poste sans finition Embase à équiper d'une finition 1 poste réf. 654930/31/32/33 Appareillage blanc ou noir</p>
654904 654905	<p>2 postes sans finition Embase à équiper d'une finition 2 postes réf. 654934/35/36/37 Appareillage blanc ou noir</p>
654902 654903	<p>Prises 2P+T Surface + chargeurs USB Type-A + Type-C 15 W</p> <p>Prises spécialement adaptées aux lieux de passage (30000 manœuvres), et équipées d'éclips de protection. Avec cordon tressé (revêtement textile), longueur 2,5 m Prises 2P+T : 16 A 250 V~ 50/60 Hz Conformes à la norme NF C 61-314 Chargeurs USB : alimentation 110-240 V~ 50/60 Hz Conformes à la norme IEC 62368-1</p> <p>2 postes sans finition Embase à équiper d'une finition réf. 654934/35/36/37 Appareillage blanc ou noir</p>

Réf.	Finitions
	Verrouillage par clip 1/4 de tour avec système antivol intégré
	1 poste
654931	● Bois véritable
654930	● Béton
654932	○ Plastique blanc
654933	● Plastique noir
	2 postes
654935	● Bois véritable
654934	● Béton
654936	○ Plastique blanc
654937	● Plastique noir
	Support de fixation
654938	● Noir