

Prises de sol équipées



IP 44 - IK 08
Prises de sol avec plaques extra-fines
Ouverture du clapet à 180°

Réf. Prises de sol 2P+T affleurante 16 A - 250 V

Réf.	Description	Matériau
089760	Avec éclips de protection Connexion par bornes automatiques Prise simple avec platine carrée	● Inox brossé
089770	Prise simple avec platine ronde	● Inox brossé
089768	Prise double avec platine rectangulaire	● Inox brossé

Réf. Prises RJ 45 cat.6 FTP

089761	Prise simple avec platine carrée	● Inox brossé
089771	Prise simple avec platine ronde	● Inox brossé

Platines de sol à équiper



IP 44 - IK 08
Ouverture du volet à 180°
A équiper de mécanismes Mosaic 2 modules (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
Attention pour les données, convient uniquement pour 1x données (2 modules)

Réf. Platines à équiper

089700	Platine carrée simple poste	● Inox brossé
089710		● Doré brossé
089750		● Acier brun brossé
089702	Platine rectangulaire double poste	● Inox brossé
089712		● Doré brossé
089752		● Acier brun brossé
089701	Platine ronde simple poste	● Inox brossé
089711		● Doré brossé
089751		● Acier brun brossé

Accessoires

081988	Boîte d'encastrement simple pour béton hauteurs de chape 50 à 80 mm 2 possibilités d'installation en multipostes : - entraxe 86 mm pour platine double ou platines simple poste carrées associées - entraxe 95 mm pour platines simples carrées ou rondes espacées
080188	Boîte d'encastrement Batibox simple multimatériaux Ø80 mm / prof. 50 mm
088508	Scie cloche Ø80 mm
089719	Voyant lumineux blanc pour rétroéclairage de la prise de sol
089709	Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine Permet d'équiper 5 prises de sol