









Tableau de sélection des gaines de sol fermées Van Geel GVG-3

H = 30/40 mm

		Gainé de sol	Eclisse d'assemblage	Support de réglage	Embout	Angle de montée/descente	Boîte de dérivation fermée
		3 compartiments y compris 5 couvercles d'étanchéité en aluminium	Par éclisse d'assemblage, il faut 2 supports de réglage réf. 8440140	Pour régler la hauteur du système	Pour la fermeture de la gainé de sol	Pour la connexion de la gainé de sol avec la gainé verticale. Y compris deux cloisons de séparation séparées	Peut être utilisée comme connexion en croix, en T ou en angle
			 1 Eclisse d'assemblage par mètre				
Largeur	Type	Longueur 3000 mm					
190 mm	H = 30 mm	8421130	8440130	8440140	8441110	8441350	8421214
250 mm		8421134	8440134		8441114	8441354	
190 mm	H = 40 mm	8422130	8440130	8440140	8442110	8442350	8422214
250 mm		8422134	8440134		8442114	8442354	

