

Tableau de choix gaines de sol noyées Van Geel GVG-5

H = 28/38/48 mm

Largeur	Type	Gaine de sol			Etrier d'accouplement	Embout	Angle de montée	Boîte d'encastrement IK-4	Cadre réhausse IK-4
		2 comp.		3 comp.					
		Longueur 3000 mm	Longueur 2000 mm	Longueur 3000 mm					
190 mm	H = 28 mm	84352 32	-	84353 32	8435000	8441110	8441350	088080	088085
250 mm		84352 34	-	84353 34		8441114	8441354		
350 mm		-	84353 36	-		8441116	8441356		
190 mm	H = 38 mm	84352 42	-	84353 42	8435000	8442110	8442350	088080	088085
250 mm		84352 44	-	84353 44		8442114	8442354		
350 mm		-	84353 46	-		8442116	8442356		
190 mm	H = 48 mm	84352 52	-	84353 52	8435000	8443110	8443350	088080	088085
250 mm		84352 54	-	84353 54		8443114	8443354		
350 mm		-	84353 56	-		8443116	8443356		

IK-4

Montage universel boîte d'encastrement

1 x 088080		1 x 088080		1 x 088080 + 1 x 088086 + 1 x 088088		1 x 088080 + 1 x 088086 + 2 x 088088	
Béton sec	Béton coulé	Béton sec	Béton coulé	Béton sec	Béton coulé	Béton sec	Béton coulé
H= 68 mm min. 80 mm max.	68 mm min. 80 mm max.	H= 80 mm min. 150 mm max.	80 mm min. 125 mm max.	H= 110 mm min. 210 mm max.	110 mm min. 170 mm max.	H= 150 mm min. 250 mm max.	150 mm min. 250 mm max.