















Pour boîte de sol IK-4				Boîte d'encastrement IK-4	Kit réhausse (en option) ¹	Pour couvercle IK-2	Gaine verticale	Couvercle pour gaine verticale		Type	Largeur
Plaque supérieure rectangulaire	Plaque supérieure carrée	Plaque supérieure ronde	Sendzimir					RAL 9010			
Pofondeur d'encastrement minimale de 85 mm											
Prévoir la découpe adaptée au couvercle choisi											
8-12 mod.	12-18 mod.	16-24 mod.	12-20 mod.								
  				Pour le montage des couvercles IK-4 version standard et affleurante							
				OU							
088081	088082	088083	088089	088080	088086 +088088 ⁽¹⁾	8499151	8435102	8435112	8435132	H = 28 mm	190 mm
							8435104	8435114	8435134		250 mm
							8435106	8435116	8435136		350 mm
				OU			8435102	8435112	8435132	H = 38 mm	190 mm
088081	088082	088083	088089	088080	088086 +088088 ⁽¹⁾	8499151	8435104	8435114	8435134		250 mm
							8435106	8435116	8435136		350 mm
				OU			8435102	8435112	8435132	H = 48 mm	190 mm
088081	088082	088083	088089	088080	088086 +088088 ⁽¹⁾	8499151	8435104	8435114	8435134		250 mm
							8435106	8435116	8435136		350 mm

(1) 27 modules

Couvercles IK-2 (p. 1070)

Couvercles IK-4 (p. 1054)

