

Joint de plenum	Angle extérieur plenum	Rampe		Dalle de montage	
Sendzimir L = 900 x l56 x H60 mm,	Sendzimir 56 x 56 mm	Sendzimir Helling 10%, B = 112mm		Sendzimir L225 x B225 x H13 mm	
Pour étanchéité du sol dans l'espace libre		1 pied réf. 8406000 à inclure en supplément par bande		Pour colonnettes, colonnes + Cable Worm (voir chapitre colonnes multiprises) et sortie de fil (réf. 8190232). Trou Ø 64 mm	
		Longueur			Hauteur (mm)
8403722	8403730	400 mm	8403740	8400040	H37
8405022	8405030	523 mm	8405040		H50
8406022	8406030	616 mm	8406040		H60
8407022	8407030	712 mm	8407040		H70
8408022	8408030	803 mm	8408040		H80
8409022	8409030	898 mm	8409040		H90
8412022	8412030	1181 mm	8412040		H120
8415022	8415030	1406 mm	8415040		H150

IK-4 (8-24 modules)	Dalles pour boîtes de sol IK-4 (rectangle/carré)			Dalle pour boîtes de sol IK-4 (ronde)
	Sendzimir / 450 x 450 mm			
	8-12 modules	12-16 modules	16-24 modules	Ronde
H90 - H150	8496091	8496092	8496093	8496095

Réf.	Accessoire
8400170	Soluflex Service Channel Collier de fixation Soluflex Channel Pour fixation de joint de plenum A utiliser avec les Soluflex Service Channels Quantité dépendant de la largeur, de la longueur et de la forme du channel
8190232	Couvercle passe-fil Pour passage de câble vers poste de travail Utiliser avec dalle de montage réf. 8400040

Soluflex service channel	
	Largeur minimale pour le placement des boîtes de sol
IK-3	A partir de 3 dalles
IK-4	A partir de 3 dalles