

Disjoncteurs moteur MPX³

de 0,16 A à 100 A



417308

417368

417379

417348

Démarrateur moteur compact :
réf. 417460 + 417379 + 417456 + 416196
(p. 109)

Caractéristiques techniques, dimensions et capacités de raccordement voir www.ecatalog.be

Conformes aux normes EN 60947-1, 60947-2 et 60947-4

Réf.	Disjoncteurs moteur magnétothermiques			
	Seuil de déclenchement thermique réglable Seuil de protection instantanée : 13 x I _e			
	MPX³ 32S			
	Pouvoir de coupure standard Avec commande à bascule Fixation sur rail			
	Moteur triphasé 400/415 V (kW)	Plage de réglage ther- mique (A)	Seuil de déclenchement instantané (A)	Pouvoir de coupure 415 V I _{cu} (kA)
3P				
417300	0,02	0,1 à 0,16	2,1	100
417301	0,06	0,16 à 0,25	3,3	100
417302	0,09	0,25 à 0,4	5,2	100
417303	0,12	0,4 à 0,63	8,2	100
417304	0,18/0,25	0,63 à 1	13	100
417305	0,37/0,55	1 à 1,6	20,8	100
417306	0,75	1,6 à 2,5	32,5	100
417307	1,5	2,5 à 4	52	100
417308	2,2	4 à 6	78	100
417309	3	5 à 8	104	100
417310	4	6 à 10	130	50
417311	5,5	9 à 13	169	50
417312	7,5	11 à 17	221	20
417313	7,5	14 à 22	286	15
417314	11	18 à 26	338	15
417315	15	22 à 32	416	15
	MPX³ 32H			
	Haut pouvoir de coupure Avec commande rotative Fixation sur rail			
3P				
417320	0,02	0,1 à 0,16	2,1	100
417321	0,06	0,16 à 0,25	3,3	100
417322	0,09	0,25 à 0,4	5,2	100
417323	0,12	0,4 à 0,63	8,2	100
417324	0,18/0,25	0,63 à 1	13	100
417325	0,37/0,55	1 à 1,6	20,8	100
417326	0,75	1,6 à 2,5	32,5	100
417327	1,5	2,5 à 4	52	100
417328	2,2	4 à 6	78	100
417329	3	5 à 8	104	100
417330	4	6 à 10	130	100
417331	5,5	9 à 13	169	100
417332	7,5	11 à 17	221	50
417333	7,5	14 à 22	286	50
417334	11	18 à 26	338	50
417335	15	22 à 32	416	50

Réf.	Disjoncteurs moteur magnétothermiques (suite)			
	MPX³ 63H			
	Haut pouvoir de coupure Avec commande rotative Fixation sur rail ou par vis			
	Moteur triphasé 400/415 V (kW)	Plage de réglage thermique (A)	Seuil de déclenchement instantané (A)	Pouvoir de coupure 415 V I _{cu} (kA)
3P				
417364	11	18 à 26	338	50
417365	15	22 à 32	416	50
417366	18,5	28 à 40	520	50
417367	22	34 à 50	650	50
417368	30	45 à 63	819	50
	MPX³ 100H			
	Haut pouvoir de coupure Avec commande rotative Fixation sur rail ou par vis			
3P				
417375	22	34 à 50	650	100
417376	30	45 à 63	819	100
417377	37	55 à 75	975	75
417378	45	70 à 90	1 170	75
417379	45	80 à 100	1 300	75
	Disjoncteurs moteur magnétique seul			
	Sans déclencheur thermique Seuil de protection instantanée : 13 x I _e			
	MPX³ 32MA			
	Pouvoir de coupure élevé Avec commande rotative Fixation sur rail			
	Moteur triphasé 400/415 V (kW)	Seuil de déclenchement instantané (A)	Pouvoir de coupure 415 V I _{cu} (kA)	
3P				
417340	0,02	2,1	100	
417341	0,06	3,3	100	
417342	0,09	5,2	100	
417343	0,12	8,2	100	
417344	0,18/0,25	13	100	
417345	0,37/0,55	20,8	100	
417346	0,75	32,5	100	
417347	1,5	52	100	
417348	2,2	78	100	
417349	3	104	100	
417350	4	130	100	
417351	5,5	169	100	
417352	7,5	221	50	
417353	7,5	286	50	
417354	11	338	50	
417355	15	416	50	