



078425



078709

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **voir p. 1130-1131**
Tableau de charges **p. 1104**

Réf.	Interrupteur temporisé
078420	<p>Commande d'éclairage (voir tableau de charges p. 1104) ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction Réglage de 25 s à 15 min Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit Installation 2 fils dans boîte 40 mm mini Equippé d'un voyant Antiparasitage conforme à la norme EN 55022 2 modules</p> <p> <input type="radio"/> Blanc</p>
078425	<p>Interrupteur horaire programmable</p> <p>Permet la commande par programmation de l'éclairage, du chauffage, de moteurs, de prises de courant (voir tableau de charges p. 1104) Capacité 8 programmes hebdomadaires avec réserve de marche 20 h Dérogation temporaire ou permanente 1 contact inverseur - 16 A - 250 V\sim cos φ = 1 2 modules</p> <p> <input type="radio"/> Blanc</p>
078709	<p>Commande tactile</p> <p>Permet la commande d'éclairage et autres par action tactile sur le mécanisme Idéal dans les zones d'hygiène soutenu Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) placée sous l'enjoliveur 2 modules</p> <p>Interrupteur avec neutre Equippé d'un voyant témoin Permet la commande de lampes (voir tableau de charges p. 1104)</p> <p> <input type="radio"/> Blanc antimicrobien⁽¹⁾</p>

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface


 LIGHTING
MANAGEMENT

Détecteurs de mouvement apparent et encastré



SOLUTIONS POUR
APPLICATIONS
INDUSTRIELLES
ET TERTIAIRES

**Voir chapitre Lighting Management
p. 694**