



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131  
Tableau de charges p. 1104

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131  
Tableau de charges p. 1104

Réf.	Ecovariateur 2 fils sans neutre
078407 079207 079107L	<p>S'installent en lieu et place d'un variateur ou d'un inter deux directions Permettent la commande et la variation de tous types de lampes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)</li> <li>- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)</li> <li>- Halogène TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA</li> <li>- Halogène TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA</li> <li>- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W</li> <li>- Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA</li> <li>- Incandescent : 3 W à 400 W</li> </ul> <p>S'utilisent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en mode variation</li> <li>- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)</li> <li>- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)</li> </ul> <p>Intègrent la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction Allument et éteignent la lumière de façon progressive (2 secondes) Pilotage par un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux (p. 1098) chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation Consommation en veille : 0,1 W Compatible avec boîte d'encastrement prof. 40 mm 2 modules</p> <p>A équiper de plaque et de support Batibox (p. 1130-1131 et <b>voir <a href="http://www.ecatalog.be">www.ecatalog.be</a></b>)</p> <p>○ Blanc ● Alu ● Noir mat</p>

Réf.	Compensateur actif
040149	<p>Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompacte, halogène)</p> <p>TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent)</p> <p>Consommation : 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)</p>

Réf.	Variateurs 230 V
078405	<p>Intègrent la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux (p. 1098) chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation</p> <p><b>Variateur basique 2 fils sans neutre</b> Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique de type inductif : 40 VA à 600 VA</li> <li>- Halogène 230 V : 40 W à 600 W</li> <li>- Incandescent : 40 W à 600 W</li> </ul> <p>Allume et éteint la lumière de façon progressive 2 modules</p> <p>○ Blanc</p>
078402	<p><b>Variateur 3 fils 1000 W avec neutre</b> Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 100 VA à 1000 VA</li> <li>- Halogène 230 V : 100 W à 1000 W</li> <li>- Incandescent : 100 W à 1000 W</li> </ul> <p>Allume et éteint la lumière de façon progressive 5 LEDs permettent de visualiser le niveau d'intensité du circuit Installation dans boîte d'encastrement 2 postes et montage avec plaque 4/5 modules</p> <p>○ Blanc</p>

Réf.	Variateur pour ballast 0-10 V avec neutre
078404	<p>Permet la commande et la variation de tubes fluo à ballast électronique 0-10 V : 600 VA</p> <p>2 modules</p> <p>○ Blanc</p>

Réf.	Commande auxiliaire pour télévariateur
078410	<p>Périphérique de télévariation qui permet le contrôle local d'un télévariateur distant Pour commande des télévariateurs modulaires réf. 003660/71 nécessite une alimentation réf. 003680</p> <p>2 modules</p> <p>○ Blanc</p>