

Mosaic™ parasurtenseur

Mosaic™ inter à badge



077540



077541

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131

Réf.	Parasurtenseur
077540	<p>16 A - 250 V\sim - 50/60 Hz Protection contre les surtensions d'origine atmosphériques ou industrielles, dans une installation déjà protégée par un parafoudre au tableau (p. 198) S'installe en aval d'un disjoncteur différentiel et protège toutes les prises câblées en cascade du parafoudre Visualisation du fonctionnement par voyant Conserve la prise sous tension après surtension (réseau ou choc de foudre) jusqu'au remplacement du module réf. 077541 Courant nominal de décharge (In) : 1,5 kA Courant maximal admissible (Imax) : 6 kA Niveau de protection (Up) : L-N : 1 kV ; N-PE : 1 kV Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3 kV Conforme aux normes NF EN 61643-11 et NF C 83-282 2 modules</p> <p> <input type="radio"/> Blanc</p>

077541	<p>Module de rechange pour parasurtenseur</p> <p> Vient en remplacement du module après usage</p>
--------	--



078445



089806

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131

Réf.	Interrupteur à badge
078445 079135L	<p>Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge réf. 089806 ou d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou autres Temporisation de 30 s après retrait de la carte Contact faible capacité : 30 V= / 2 A puissance 60 W 110 VA / 0,5 A puissance 60 VA 230 VA / 0,25 A puissance 60 VA Zone d'insertion du badge rétro-éclairée 2 modules</p> <p><input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Noir mat</p>
089806	<p>Badge pour interrupteur à badge</p> <p> 15 Badge porte-clés Equipé de porte-étiquettes</p>