



**Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131**  
**Tableau de suggestion d'installation des prises murales et supports d'installation p. 1109**

Pour montage dans boîte d'encastrement ou cadre saillie prof. 40 mm recommandé  
 Connexion par l'arrière du mécanisme

Réf.	Prises de courant 2P+T affleurantes	Réf.	Prises standard germanique (Schuko)
077111L 079342 079121L 077132 077133 078704 077117L 077135 <b>077126L</b>	<p>Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures. Connexion par bornes automatiques</p> <p><b>Prise 2P+T affleurante</b> 2 modules</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li><input type="radio"/> Alu</li> <li><input type="radio"/> Noir mat</li> <li><input type="radio"/> Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup></li> <li><input type="radio"/> Rouge antimicrobien<sup>(1)</sup></li> <li><input type="radio"/> Vert antimicrobien<sup>(1)</sup></li> <li><input type="radio"/> Orange antimicrobien<sup>(1)</sup></li> <li><input type="radio"/> Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup> avec voyant réf. 067664 livré (p. 1099)</li> <li><input type="radio"/> Rouge antimicrobien<sup>(1)</sup> avec voyant réf. 067664 livré (p. 1099)</li> </ul> <p><b>Prise 2 x 2P+T affleurante précâblées</b> 2 x 2 modules Se monte sur support réf. 080252 avec plaque 2 x 2 modules (p. 1126 et 1128) Se monte dans boîte d'encastrement 2 postes ou cadre saillie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li><input type="radio"/> Alu</li> <li><input type="radio"/> Noir mat</li> </ul> <p><b>Prise 3 x 2P+T affleurante précâblées</b> 3 x 2 modules Se monte sur support réf. 080253 avec plaque 3 x 2 modules (p. 1126 et 1128) Se monte dans boîte d'encastrement 3 postes ou cadre saillie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li><input type="radio"/> Alu</li> <li><input type="radio"/> Noir mat</li> </ul>	<p>S'utilisent principalement dans les pays suivants : Allemagne, Espagne, Grèce, Portugal, Luxembourg et Pays-Bas Connexion par bornes à vis. 2 modules</p> <p><b>Prise 2P+T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc - spéciale 4 mm<sup>2</sup> et repiquage</li> <li><input type="radio"/> Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup></li> <li><input type="radio"/> Rouge antimicrobien<sup>(1)</sup></li> </ul> <p><b>Prise 2P+T à détrompage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Rouge à détrompage</li> </ul> <p><b>Prise 2P+T à volet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup></li> </ul>	
077134 079344 079134L		050299	<p><b>Détrompeur</b></p> <p> Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage</p>
077136 079346 079136L		077080	<p><b>Module anti-arrachement</b></p> <p>Associé à une prise, évite le débranchement accidentel d'appareils électriques sensibles (photocopieuse, fax, serveur, équipements médicaux...), par serrage du cordon Peut résister à un effort d'arrachement de 350 N (35 kg) Pour cordons de Ø4 à 8 mm 1 module <input type="radio"/> Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup></p>
077113	<p><b>Prises de courant 2P+T standards</b> 2 modules</p> <p><b>Prise 2P+T</b> Connexion par bornes à vis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li>Spécial repiquage et 4 mm<sup>2</sup></li> </ul>		
077119	<p><b>Prise 2P+T avec volet</b> Connexion par bornes automatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> </ul>		
077110	<p><b>Prise de courant 2P</b> Connexion par bornes automatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> </ul>		

<sup>1</sup> : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface