

Mosaic™ prises RJ 45 (suite)



076552

079455

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131

Prises avec connecteur LCS³ à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
Conformes aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568
Support et plaque de finition à commander séparément

Réf	Prises Cat. 5e
076551	UTP - 1 module ○ Blanc
076554	UTP - 2 modules ○ Blanc
076552	FTP - 1 module ○ Blanc
079452	● Alu
076555	FTP - 2 modules ○ Blanc
079455	● Alu

Mosaic™ prises traversées



078622

078626



078616

078617

078618

Réf	Prises traversées cuivre
	Facilité de raccordement arrière par simple connexion d'une fiche mâle Assurent l'accès au réseau de la prise RJ 45 Permettent la réalisation de liens Cat. 6 et Cat. 5e Selon les normes ISO 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568 dans le cadre d'une utilisation avec les boîtes de distribution de zone Arrivée du cordon multidirectionnelle Installation possible dans tous les supports de profondeur 40 mm mini 2 modules
	Cat. 6 UTP ○ Blanc ● Alu
078622	
078626	
	Cat. 6 FTP ○ Blanc ● Alu
078623	
078627	
	Cat. 5e UTP ○ Blanc ● Alu
078620	
078624	
	Cat. 5e FTP ○ Blanc ● Alu
078621	
078625	

	Prises traversées fibre optique Equipées de traversée duplex 2 entrées / 2 sorties Permettent le raccordement de deux fibres (équipées de leur connecteur) Livrées avec capuchons de protection Equipées d'un porte-repère transparent 2 modules
	Prise traversée fibre optique 2 x ST Connexion à baïonnette (compatible STII) ○ Blanc
078616	
	Prise traversée fibre optique 2 x SC Connexion "push-pull" ○ Blanc
078617	
	Prise traversée fibre optique 2 x LC Connexion "push-pull" ○ Blanc
078618	

Autres prises RJ 45
Voir p. 1158

Panneau de brassage LCS³
Voir p. 1134

