

Tableau de choix des équipements et des enveloppes

configurez votre système LCS³ (suite)

CORDONS DE BRASSAGE FIBRE OPTIQUE LCS ³ (p. 1172)			OS2 (UPC) monomode 9/125 µm	OM4 multimode 50/125 µm	OM3 multimode 50/125 µm
	Câbles de raccordement SC/SC duplex	1 m	032600	032630	032609
		2 m	032601	032631	032610
		3 m	032602	032632	032611
	Câbles de brassage SC/LC duplex	1 m	032603	-	032612
		2 m	032604	-	032613
		3 m	032605	-	032614
	Câbles de brassage duplex LC/LC avec polarité réversible	0,5 m	032628	032633	-
		1 m	032606	032634	032615
		2 m	032607	032635	032616
		3 m	032608	032636	032617
		5 m	032629	032637	-
	Câbles de brassage LC/LC duplex Uniboot polarité réversible	1 m	032686	032695	-
		2 m	032687	032696	-
		3 m	032688	032697	-
		5 m	032689	032698	-
		10 m	032692	032699	-
COFFRETS 19" LCS ³ ET EQUIPEMENTS (p. 1173)			Prof. 400 mm	Prof. 600 mm	Prof. 600 mm
	6 U	Hauteur 350 mm* x largeur 600 mm	646200	646210	-
	9 U	Hauteur 500 mm* x largeur 600 mm	646201	646211	646221
	12 U	Hauteur 600 mm* x largeur 600 mm	646202	646212	646222
	15 U	Hauteur 700 mm* x largeur 600 mm	646203	646213	646223
	16 U	Hauteur 800 mm* x largeur 600 mm	646204	646214	646224
	21 U	Hauteur 1000 mm* x largeur 600 mm	646205	646215	646225
	Tablettes fixes	Prof. 200 mm	646501	646501	646501
		Prof. 360 mm	-	646502	646502
	Équipements	Jeu de 4 roulettes	-	-	646248
		Kit ventilateurs	646238	646238	-
PANNEAUX PASSE-FILES ET PLAQUES OBTURATRICES 19" LCS ³ (p. 1173)					
	Métal, 2 axes	1 U	046522 ⁽²⁾		
		2 U	046523 ⁽²⁾		
	Plastique avec balai, clippage direct	1 U	046528		
		2 U	046529		
	Métal avec balai	1 U	046530 ⁽²⁾		
		2 U	046531 ⁽²⁾		
	Plaques obturatrices plastique, clippage direct	1 U	046532		
		2 U	046533		
	Plaques obturatrices métal	1 U	046538 ⁽²⁾		
		2 U	046539 ⁽²⁾		
		3 U	046540 ⁽²⁾		

1 : MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
 2 : Sauf coffret 6 U
 * : Dimension interne