

## LCS<sup>3</sup> câble cat. 8



033788

## LCS<sup>3</sup> cordons cat. 8



033703



051890

Tableaux de choix p. 1136

Réf.	Câble pour réseaux locaux cat. 8
033788	<p>Câble 4 paires torsadées 100 Ω Gaine LSOH : sans halogène Code couleur EIA/TIA Conforme aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Référence conforme à la nouvelle réglementation RPC</p> <p><b>S/FTP - 4 paires Dca</b> Performance 2000 MHz Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 45 kg</p>

Tableaux de choix p. 1136

Réf.	Cordons de brassage RJ 45 cat. 8
<p>LSOH</p> <p>RAL 6027 033703 033704</p>	<p>RJ 45/RJ 45 droit Avec plug spécial "préhension aisée" Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568</p> <p><b>S/FTP blindés impédance 100 Ω</b> Long. 2 m Long. 3 m</p>
051890	<p><b>Kit pour repérage</b> Kit de 200 bagues couleurs pour repérage des cordons RJ 45 Positionnement des bagues par clippage sur les cordons de brassage</p>