



032777

Tableaux de choix p. 1136

Réf.	Câbles S/FTP cat. 7
	Câbles S/FTP avec 4 paires torsadées 100 Ω Bande passante 600MHz Gaine LSZH, couleur jaune Code couleur ANSI/TIA Conforme aux normes ISO/CEI 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
032882	S/FTP - 4 paires B2ca - s1d1a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
032849	S/FTP - 4 paires Cca - s1d1a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
032777	S/FTP - 4 paires Dca - s2d1a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
032779	S/FTP - 2 x 4 paires Dca - s2d2a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
	Câble S/FTP intérieur/extérieur cat. 7 Câble S/FTP avec 4 paires torsadées 100 Ω Bande passante 600 MHz Gaine LSZH, couleur noire Code couleur EIA/TIA Conforme aux normes ISO/CEI 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
033890	S/FTP - 4 paires Eca Fourni sur bobine de 500 mètres



032778

Tableaux de choix p. 1136

Réf.	Câbles F/FTP, F/UTP, U/FTP cat. 6 _A
	Câbles avec 4 paires torsadées 100 Ω Bande passante 600 MHz Gaine LSZH, couleur jaune Code couleur EIA/TIA Conforme aux normes ISO/CEI 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
032883	F/FTP - 2 x 4 paires Cca s1d1a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
032798	F/FTP - 2 x 4 paires Dca s2d2a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
032799	F/FTP - 4 paires Dca s2d2a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
032778	F/UTP - 4 paires Dca s2d2a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
032878	F/UTP - 2 x 4 paires Dca s2d2a2 Fourni sur bobine de 500 mètres
032884	U/FTP - 4 paires Cca s1a d1a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
	Câbles U/UTP cat. 6_A Câble U/UTP à 4 paires torsadées 100 Ω Bande passante 600 MHz Gaine LSZH, couleur noire Code couleur EIA/TIA Conforme aux normes ISO/CEI 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
032838	U/UTP - 4 paires B2ca- s1d1a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
032828	U/UTP - 4 paires Cca- s1d1a1 Fourni sur bobine de 500 mètres
032787	U/UTP - 4 paires Dca- s2d2a1 Fourni sur bobine de 500 mètres

LCS³ connecteurs RJ 45
p. 1152

