

Legrand cabling system LCS³ Cat. 6

prises RJ 45

Categorie 6



Prises avec connecteur LCS³ à connexion rapide sans outil. Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
 Repérage des contacts par double code couleur 568 A et B et numéros
 Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0, EN 50173-1 et EIA/TIA 568
 Mécanismes Mosaic livrées avec enjoliveur et sans support ni plaque de finition : voir p. 1126

Réf.	Prises RJ 45 Mosaic Cat. 6 - UTP	Réf.	Prises RJ 45 Mosaic Cat. 6 - FTP (suite)
076561 079461 079461L 076581	UTP - 1 module ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Antimicrobien	076533 079433	FTP à enrouleur - 4 modules ○ Blanc ● Alu
076564 079464 079464L	UTP - 2 modules ○ Blanc ● Alu ● Noir mat	076505	FTP inclinée 45° - 2 modules ○ Blanc
076594	UTP à accès contrôlé - 2 modules Livrée avec 2 clés par 5 prises ○ Blanc avec volet rouge	076506	2 x RJ 45 FTP inclinée 45° - 2 modules ○ Blanc
033480	Clé pour prise RJ 45 sécurité supplémentaire	076546	2 x RJ 45 FTP avec Soluclip - 3 modules ○ Blanc Pour goulottes DLP à clippage direct
076591	UTP inclinée 90° - 2 modules Prise à clippage vertical par bloc colonne		Prises RJ 45 Mosaic Cat. 6 - STP
076532	UTP à enrouleur - 4 modules Avec cordon long, 0,9 m intégré à dérouler Enroulement automatique par poussoir ○ Blanc	076563 076583	STP blindée - 1 module ○ Blanc ○ Blanc antimicrobien
076503	1 RJ inclinée 45° - 2 modules	076566	STP blindée - 2 modules ○ Blanc
076504	2 RJ inclinée 45° - 2 modules	076596	STP blindée à accès contrôlé - 2 modules Livrée avec 2 clés par 5 prises ○ Blanc avec volet rouge
076544	2 RJ avec Soluclip - 3 modules Pour goulottes DLP à clippage direct	033480	Clé supplémentaire
	Prises RJ 45 Mosaic Cat. 6 - FTP	076593	STP blindée inclinée 90° - 2 modules Prise à clippage vertical pour bloc colonne ○ Blanc
076562 079462 079162L 076582	FTP - 1 module ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien	076593	STP inclinée 45 à 45° - 2 modules ○ Blanc
076565 079465 079165L 076522 076523	FTP - 2 modules ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc avec volet vert ○ Blanc avec volet orange	076507	
076595	FTP à accès contrôlé - 2 modules Livrée avec 2 clés par 5 prises ○ Blanc avec volet rouge		Modules RJ 45 sur rail DIN
033480	Clé supplémentaire		1 module DIN - avec obturateur à ressort Module de brassage RJ 45 - IP 20 - IK 04 Équipé d'un noyau blindé RJ 45, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) Équipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce - 1 module Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
076592 079492	FTP inclinée 90° - 2 modules Prise à clippage vertical pour bloc colonne ○ Blanc ● Alu	413101 413102 413103	UTP FTP STP

Références en rouge : produits nouveaux