



Réf.	Adaptateurs étanches
069580	IP 55 - IK 07 Permet d'adapter toutes les fonctions Mosaic 2 modules pour utilisation IP 55
069579	Adaptateur à volet fumé
069581	Adaptateur à volet fumé verrouillable par outil spécial
091945	Adaptateur pour prise RJ assurant l'étanchéité IP 44 cordon déjà engagé Outil de verrouillage (permet la manoeuvre des vis inviolables)
	<b>Adaptateur Soliroc</b> Permet d'adapter toutes les fonctions Mosaic 2 modules IK 10 - IP 55
077884	Adaptateur avec volet à clé IP 55 - IK 10
077880	Adaptateur avec volet
077881	Adaptateur sans volet
053949	<b>Adaptateur Hypra</b> Socle adaptateur IP 55
	<b>Accessoires de protection pour câbles</b> Matière plastique IP 66/67 en connexion garanti avec le couple 053302 IP 55 hors connexion pour embase avec volet Protection pour câbles RJ 45 blindés ou non blindés permettant d'assurer une liaison de catégorie 5 Conformes aux normes de la série IEC 60603-7 et à la norme IEC 61076-3-106 (version 5) Compatibilité avec les produits du marché conformes aux normes pré-citées
053300	<b>Fiche</b> PE intégré avec bague d'étanchéité et lamelles de serrage. Assemblage sans outil. Possibilité de protéger des câbles de catégorie 5, 6 et 6A
053301	<b>Embase encastrée</b> Embase avec verrouillage Livrée avec coupleur RJ 45 femelle / femelle cat. 5
053302	<b>Kit</b> Embase encastrée + fiche
053303	<b>Volet de protection</b> S'adapte sur l'embase réf. 053301

Réf.	Fiches RJ pour câble rond
051701	Contacts avec revêtement or 1,2 µm <b>RJ 11</b> 4 contacts, largeur 9,65 mm
051702	<b>RJ 12</b> 6 contacts, largeur 9,65 mm
051703	<b>RJ 45 Cat. 5e</b> 8 contacts, largeur 11,70 mm
051704	9 contacts, largeur 11,70 mm
051710	<b>RJ 45 Cat. 6</b> 8 contacts
051711	9 contacts
051706	<b>Manchons RJ 45</b> Couleur noire
051707	Couleur blanche
	<b>Extension du câble LCS<sup>3</sup></b> Permet de connecter deux câbles de données sans outils spéciaux Cat 6 UTP Cat 6 FTP Cat 6A UTP/FTP
033742	
033743	
033748	
033749	<b>Plug de chantier cat. 6<sub>A</sub> STP</b> Possibilité de faire une connexion directe sur tout matériel IP (switch, dalle LED PoE...) sans ajout d'un point d'accès (jack + plastron + cordon) Se monte sans outil
	<b>Outil de dénudage + pince</b> Fend la gaine et libère les conducteurs par simple rotation. Pour câbles à paires torsadées. Ne blesse pas les conducteurs
033262	<b>Dénudeur</b> Pour câble à paires torsadées et fibre optique
032760	<b>Pince coupante</b> Coupe nettement les fils sans écrouir le cuivre
	<b>Pincettes à sertir pour fiches RJ 45</b> Permettent le sertissage des fiches RJ 4/6/8/9 contacts. Contrôle du sertissage par cliquet. Possibilité de coupe et de dénudage du câble Pince à 3 points de sertissage Matière en acier haute résistance
051709	