



Réf.	Core™ Pigtails
	Permettent les raccordements câble fibre optique sur le terrain, rapides, fiables et performants : - OM2/OM3/OM4 IL Typique/Master = 0,15 db - OS2 IL Typique/Master = 0,18 db Compatibles avec toutes les fusionneuses du marché
	50/125 µm - OM3 (PC)
	Connecteurs
032220	SC 1 m LSOH
032221	LC 1 m LSOH
032222	ST 1 m LSOH
032223	SC 2 m LSOH
032224	LC 2 m LSOH
	50/125 µm - OM4 (PC)
	Connecteurs
032230	SC 1 m LSOH
032231	LC 1 m LSOH
032232	ST 1 m LSOH
032233	SC 2 m LSOH
032234	LC 2 m LSOH
	9/125 µm - OS2 (APC or UPC) - compatible OS1
	Connecteurs
032240	SC-APC OS2 1 m LSOH
032241	SC-UPC OS2 1 m LSOH
032242	LC-APC OS2 1 m LSOH
032243	LC-UPC OS2 1 m LSOH
032244	ST-UPC OS2 1 m LSOH
032245	SC-APC OS2 2 m LSOH
032246	SC-UPC OS2 2 m LSOH
032247	LC-UPC OS2 2 m LSOH
032248	LC-APC OS2 2 m LSOH
032249	ST-UPC OS2 2 m LSOH
	Kit de 12 pigtails LC
032624	OS2 12 pigtails LC-UPC
032626	OM3 12 pigtails LC-PC
032671	OM4 12 pigtails LC-PC
	Gaines pour pigtail
032744	40 mm - sac de 50 gaines



Réf.	Accessoires de nettoyage pour fibre optique												
032283	Nettoyant Ferrule MPO/MTP ¹												
032281	Nettoyant Ferrule LC (PC/APC)												
032282	Nettoyant Ferrule SC (PC/APC)												
032284	Cartouche de remplacement LC												
032285	Cartouche de remplacement SC												
	Epanouisseurs												
	Permettent un gainage fibre optique 900 µm Acceptent des diamètres de fibre 250 µm Epanouisseur 6 fibres optiques Epanouisseur 12 fibres optiques												
033048													
033049													
	Câbles à fibres optiques MTP1 HD préterminés Ultra™ Low Loss												
	Pour la connexion de cassettes MTP1 haute densité Livré sur une bobine en carton Raccordement au collecteur haute densité Gaine LSZH en couleur aqua (OM3) ou jaune (OS2) Fourni avec un rapport d'essai : MTP1 faible perte d'insertion <0.35dB/connecteur Autres configurations sur demande												
	Microcâbles OM3 MTP¹												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Longueur (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Description	Longueur (m)	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	10	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	20	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	30	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	40	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	50
Description	Longueur (m)												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	10												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	20												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	30												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	40												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	50												
032441													
032442													
032443													
032444													
032445													
	Microcâbles OS2 MTP¹												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Longueur (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>12 fibres - MTP¹-MTP¹</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Description	Longueur (m)	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	10	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	20	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	30	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	40	12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	50
Description	Longueur (m)												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	10												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	20												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	30												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	40												
12 fibres - MTP ¹ -MTP ¹	50												
032451													
032452													
032453													
032454													
032455													
	Microcâbles Ultra™ OM4 MTP1 en OM5 MTP1												
	Disponible sur demande												

1 : MTP est une marque déposée du US Conec Ltd