

LCS³ fibre optique

câbles



032513



032526

032510



Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Câble fibre optique OM2-3-4 et OS2. Spécifications conformes aux normes EN 50173 et ISO CEI 11801. Disponible en tube rempli de gel et en tampon étanche.
Fourni sur bobine de 2000 mètres

Réf.	Câble à fibres optiques monomode OS 2 9/125 µm - compatible OS1, G.652.D Câble intérieur/extérieur à tube libre, gaine LSZH ; couleur jaune
032502	4 fibres - Euroclass Dca
032512	6 fibres - Euroclass Dca
032503	8 fibres - Euroclass Dca
032514	12 fibres - Euroclass Dca
032526	12 fibres - Euroclass Cca
032551	24 fibres - Euroclass Dca
032518	24 fibres - Euroclass Cca
	Câble intérieur/extérieur à tampon étanche de 900 microns, gaine LSZH ; couleur jaune, CPR : Dca
032502	12 fibres
	Câble extérieur en tube libre, gaine MDPE résistante aux rongeurs avec fils de verre et ruban d'acier enroulé, couleur noire
032523	4 fibres
032513	6 fibres
032524	8 fibres
032515	12 fibres
032525	24 fibres

Réf.	Câbles à fibres optiques multimodes OM3, insensibles à la flexion 50/125 µm, TIA/EIA-492 AAAC Câble intérieur/extérieur à tube libre, gaine LSZH ; couleur aqua, CPR : Dca
032537	4 fibres
032538	8 fibres
032539	12 fibres
032553	24 fibres
	Câble intérieur/extérieur à tampon étanche de 900 microns, gaine LSZH ; couleur jaune, CPR : Dca
032510	6 fibres
032511	12 fibres
032512	24 fibres
	Câble extérieur en tube libre, gaine MDPE résistante aux rongeurs avec fils de verre et ruban d'acier enroulé, couleur noire
032540	8 fibres
032541	12 fibres
032542	24 fibres

Réf.	Câbles à fibres optiques OM4 multimodes, insensibles à la flexion 50/125 µm, TIA/EIA-492 AAAD Câble intérieur/extérieur à tube libre, gaine LSZH ; couleur aqua, CPR : Dca (câble 032549 Cca)
032543	4 fibres - Euroclass Dca
032444	8 fibres - Euroclass Dca
032545	12 fibres - Euroclass Dca
032549	12 fibres - Euroclass Cca
032931	24 fibres - Euroclass Dca
032519	24 fibres - Euroclass Cca (1000 mètres)
	Câble intérieur/extérieur à tampon, 900 microns, gaine LSZH ; couleur aqua, CPR : Dca
032665	6 fibres (500 mètres)
032666	6 fibres (1000 mètres)
032667	12 fibres (1000 mètres)
032668	24 fibres (1000 mètres)
	Câble extérieur en tube libre, gaine MDPE résistante aux rongeurs avec fils de verre et ruban d'acier enroulé, couleur noire
032547	8 fibres
032548	12 fibres
032940	24 fibres



078616



078617



078618



Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Equipés à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
Emballés et testés unitairement (rapport fourni)
LSZH Uniboot

Réf.	Prises fibre optique (50/125 µm)	Nombre de modules (22,5 x 45 mm)
078616	Prise traversée fibre optique 2 x ST	2
078617	Prise traversée fibre optique 2 x SC	2
078618	Prise traversée fibre optique 2 x LC	2



Fibre à la coupe sur mesure

Contactez : calculaton@legrandgroup.be