



032607



032613



032534

| Réf.   | Câbles de brassage monomode duplex Core™ OS2 - twin zip   |
|--------|---|
|        | Pour les installations monomodes 9/125 µm, type OS1/OS2<br>Perte d'insertion : < 0.25 dB<br>Câble double zip avec gaine LSZH, couleur jaune, emballage individuel, rapport d'essai inclus |
| 032600 | <b>Cordons duplex SC/SC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032601 | Longueur: 2 m   |
| 032602 | Longueur: 3 m   |
| 032603 | <b>Cordons duplex SC/LC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032604 | Longueur: 2 m   |
| 032605 | Longueur: 3 m   |
| 032628 | <b>Cordons duplex LC/LC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032606 | Longueur: 2 m   |
| 032607 | Longueur: 3 m   |
| 032608 | Longueur: 3 m   |
| 032629 | Longueur: 5 m   |

| Réf.   | Câbles de brassage duplex multimode Core™ OM3 - twin zip  |
|--------|---|
|        | Pour les installations monomodes 50/125 µm, type OM3<br>Perte d'insertion : < 0.25 dB<br>Câble double zip avec gaine LSZH, couleur aqua, emballage individuel, rapport de test inclus |
| 032609 | <b>Cordons duplex SC/SC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032610 | Longueur: 2 m   |
| 032611 | Longueur: 3 m   |
| 032612 | <b>Cordons duplex SC/LC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032613 | Longueur: 2 m   |
| 032614 | Longueur: 3 m   |
| 032615 | <b>Cordons duplex LC/LC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032616 | Longueur: 2 m   |
| 032617 | Longueur: 3 m   |

| Réf.   | Câbles de brassage duplex multimode Core™ OM4 - twin zip   |
|--------|--|
|        | Pour les installations multimodes 50/125 µm, type OM4<br>Perte d'insertion < 0.25 dB<br>Câble double zip avec gaine LSZH, couleur aqua, emballage individuel, rapport de test inclus |
| 032260 | <b>Cordons duplex SC/SC</b><br>Longueur: 1 m   |
| 032261 | Longueur: 2 m  |
| 032262 | Longueur: 3 m  |
| 032263 | <b>Cordons duplex SC/LC</b><br>Longueur: 1 m   |
| 032264 | Longueur: 2 m  |
| 032265 | Longueur: 3 m  |
| 032266 | <b>Cordons duplex LC/LC</b><br>Longueur: 1 m   |
| 032267 | Longueur: 2 m  |
| 032268 | Longueur: 3 m  |

| Réf.   | Câbles de brassage monomode duplex Ultra™ OS2 - twin zip  |
|--------|---|
|        | Pour les installations monomodes 9/125 µm, type OS2<br>Perte d'insertion : < 0.15 dB<br>Câble double zip avec gaine LSZH, couleur jaune, emballage individuel, rapport d'essai inclus |
| 032527 | <b>Cordons duplex SC/SC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032528 | Longueur: 2 m   |
| 032529 | Longueur: 3 m   |
| 032530 | <b>Cordons duplex SC/LC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032531 | Longueur: 2 m   |
| 032532 | Longueur: 3 m   |
| 032533 | <b>Cordons duplex LC/LC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032534 | Longueur: 2 m   |
| 032535 | Longueur: 3 m   |
| 032536 | Longueur: 5 m   |

| Réf.   | Cordons de raccordement monomode duplex Ultra™ OS2 - uniboot  |
|--------|---|
|        | Pour les installations monomodes 9/125 µm, type OS2<br>Perte d'insertion : < 0.15 dB<br>Câble rond 3mm avec connecteur uniboot et gaine LSZH, couleur jaune<br>Emballage individuel, rapport d'essai inclus |
| 032686 | Longueur: 1 m   |
| 032687 | Longueur: 2 m   |
| 032688 | Longueur: 3 m   |
| 032689 | Longueur: 5 m   |
| 032692 | Longueur: 10 m  |

| Réf.   | Câbles de brassage duplex multimode Ultra™ OM4 - twin zip   |
|--------|---|
|        | Pour les installations multimodes 50/125 µm, type OM4<br>Convient aux réseaux Ethernet 10 giga<br>Perte d'insertion : < 0.15 dB<br>Câble double zip avec gaine LSZH, couleur aqua<br>Emballage individuel, rapport d'essai inclus |
| 032630 | <b>Cordons duplex SC/SC</b><br>Longueur: 1 m  |
| 032631 | Longueur: 2 m   |
| 032632 | Longueur: 3 m   |
| 032633 | <b>Cordons duplex LC/LC</b><br>Longueur: 0,5 m  |
| 032634 | Longueur: 1 m   |
| 032635 | Longueur: 2 m   |
| 032636 | Longueur: 3 m   |
| 032637 | Longueur: 5 m   |

| Réf.   | Câbles de brassage duplex Ultra™ OM4 LC-LC - uniboot  |
|--------|---|
|        | Pour les installations multimodes 50/125 µm, type OM4<br>Convient aux réseaux Ethernet 10 giga.<br>Perte d'insertion : < 0.15 dB.<br>Câble rond 3 mm avec connecteur uniboot et gaine LSZH, couleur aqua. Emballage individuel, rapport d'essai inclus. |
| 032695 | <b>Polarité réversible</b><br>Longueur: 1 m   |
| 032696 | Longueur: 2 m   |
| 032697 | Longueur: 3 m   |
| 032698 | Longueur: 5 m   |
| 032699 | Longueur: 10 m  |