



# Solution économique pour brassage professionnel de LAN

- Capacité à partir de 24 U jusqu'à 47 U
- L'armoire est accessible de tous les côtés, le panneau est démontable.



## Baies 19" Linkeo baies et équipements



Livrées montées  
ou à plat

646763



Caractéristiques techniques : [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Réf.	<b>Baies 19" Linkeo RAL 7016</b>			
	Baies associables IP 20 – IK 08 Porte avant réversible en verre de sécurité Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique Condamnation des 4 faces par serrure à clé Équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse) Équipables d'un jeu de balai réf. 646428 Prédécoupe haute pour kit ventilateur Équipées de pieds de nivellement Charge admissible 400 kg - Gris anthracite RAL 7016			
	<b>Porte avant simple</b>			
	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
646750	24 U	1226	600	600
646751	24 U	1226	800	800
646755	33 U	1626	600	600
646756	33 U	1626	800	800
646760	42 U	2026	600	600
646761	42 U	2026	600	800
646762	42 U	2026	600	1000
646763	42 U	2026	800	600
646764	42 U	2026	800	800
646765	42 U	2026	800	1000
646773	47 U	2248	800	800
646774	47 U	2248	800	1000
	<b>Baies d'extension porte avant simple</b>			
	Sans panneaux latéraux - Livrées avec kit d'association			
	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
646770   646795	42 U	2026	800	800
	<b>Porte avant double en verre</b>			
	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
646766	42 U	2026	800	600
646767	42 U	2026	800	800
646768	42 U	2026	800	1000
	<b>Kit d'association Linkeo</b>			
646337	Pour association de 2 baies 19" Linkeo			
	<b>Montants 19" Linkeo</b>			
	Jeu de 2 montants 19" supplémentaires			
646340	24 U			
646341	33 U			
646342	42 U			
646343	47 U			