

Sati ECO 1

éclairage de sécurité suivant norme française



062525

062565

Luminaires SATI¹ à LEDs

Faible consommation d'énergie

Certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI¹

Luminaires équipés de batteries d'accumulateurs de type Ni-Cd

Autonomie : 1 heure

Le luminaire d'évacuation inclut un jeu de pictogrammes adhésifs,

répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation

Mise au repos à distance par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) réf. 003901

Alimentation 230 V~ 50/60 Hz

Réf.	Luminaire d'évacuation 45 lumens à LEDs
062525	IP 43 - IK 07 - Classe II Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Installable directement sur la patère des anciens luminaires réf. 062525 Encastrable avec accessoire réf. 062694 Non-permanent (consommation 1,2 W)

Réf.	Luminaires d'ambiance 360 lumens à LEDs
062565	IP 43 - IK 07 - Classe II Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Encastrable avec accessoire réf. 062694 Non-permanent (consommation 1,6 W)

Réf.	Module de télécommande jusqu'à 300 luminaires
003901	Permet de commander d'un seul point la mise au repos d'une installation d'éclairage de sécurité secteur absent Permet de réaliser un test de continuité de la ligne de télécommande sans allumer les luminaires Possibilité de tester l'allumage des luminaires sans nécessiter de coupure de l'éclairage normal Capacité 300 luminaires Encombrement 4 modules Alimentation 230 V~ - 50 Hz Fixation sur rail ┘

Batteries (p. 1192-1193)

¹ Système Automatique Test Intégrée

Sati ECO 2

éclairage de sécurité suivant norme française



062625 + 062694 + 062685

062665

Luminaires à LEDs SATI¹ adressables

Très faible consommation d'énergie

Certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI¹

Luminaires équipés de batteries d'accumulateurs de type Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement

Autonomie : 1 heure

Le luminaire d'évacuation inclut un jeu de pictogrammes amovibles et recyclables, installés à l'intérieur du diffuseur, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation.

Contrôlables à distance avec la centrale de gestion réf. 062600 (p. 1189)

Alimentation 230 V~ 50/60 Hz

Réf.	Luminaire d'évacuation 45 lumens à LEDs
062625	IP 42 - IK 07 - Classe II Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques. Installable directement sur la patère des anciens luminaires réf. 062525 Encastrable avec accessoire réf. 062694 Non-permanent (consommation 1,2 W)

Réf.	Luminaires d'ambiance 400 lumens à LEDs
062665	IP 42 - IK 07 - Classe II Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Encastrable avec accessoire réf. 062694 Non-permanent (consommation 0,85 W)

Réf.	Accessoires d'encastrement pour luminaires SATI ECO 1/2
062694	Cadre d'encastrement Cadre d'encastrement pour luminaire réf. 062525 et 062565
062685	Plaque de signalisation verticale Ensemble plaque transparente avec jeu de 2 étiquettes (pictogramme + flèche) amovibles et recyclables permettant de répondre aux principaux types de signalisation d'évacuation A installer sur luminaires réf. 062525 et 062625
062690	Grilles de protection Résistance aux chocs - IK 10 (20 Joules) Trous de fixation aux 4 côtés Grille pour luminaires réf. 062525, 062625, 062565 et 062665

¹ Système Automatique Test Intégrée