

## Coffrets de sécurité



Réf.	Coffrets réserve de clés
	Polycarbonate - Classe II - IP 44 - IK 07 Equipés de : - une porte vitrée, sur charnières avec serrure à clé n° 850 réf. 001390 (p. 264) - 1 contact 100 mA, 48 V~ qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique - 3 arrivées de câble pour PE PG 7 Dimensions : 125 x 125 x 45 mm Livrés sans marteau réf. 038091
038054	Rouge
038055	Vert
038056	Blanc
038060	Lot de 5 vitres de rechange pour réf. 038054/55/56
038091	Marteau avec chaînette et support mural

Saillie	Encastré	Réf.	Coffrets bris de glace
IP 44	IP 30		Rouge - Classe II - IK 07 • Equipés de : - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 réf. 001390 (p. 264) - 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 - 2 entrées par l'arrière Ø 20 mm - 2 entrées latérales pour moulures DLP 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm - 1 contact NF et 1 contact NO, 230 V~ : 6 A / 400 V~ : 4,5 A 48 V= : 1 A / 24 V= : 1,5 A • Dimensions : 125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré) Livrés sans marteau réf. 038091
038009	038059		<b>Coffrets coup de poing (rouge)</b> • Equipement : - 1 coup de poing à accrochage, déverrouillage par clé n° 850, réf. 001390 (p. 264) - 2 voyants (vert et rouge) à LED longue durée (230 V~ - 12 mA par voyant)
			<b>Coffrets double position (rouge)</b> • Equipement : - 1 coup de poing à impulsion - 1 accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de vitre suivi de l'appui sur coup de poing)
038011	038061		Sans voyant
038024	-		Avec 2 voyants (vert/rouge) à LED longue durée (230 V~ - 12 mA par voyant)
		038060	Lot de 5 vitres de rechange pour réf. 038009/59/11/61/24
		038091	Marteau avec chaînette et support mural

Réf.	Coffrets à manette
	IP 54 - IK 07 Dimensions : 171 x 109 x 72 mm Coloris boîtier : jaune RAL 1018 Coloris manette : rouge RAL 3000 Appareils de coupure d'urgence pour cuisines industrielles, locaux informatiques, etc, ... Protégés contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos Equipés de 4 entrées prédécoupées pour PE PG 16 Equipés de 3 contacts NO et 3 contacts NF Pouvoir de coupure 400 V - 10 A : permettent la coupure du disjoncteur de tête, la coupure de la climatisation et le renvoi sur gestion technique centralisée Livrés avec 2 clés n° 850 réf. 001390 (p. 264) Livrés avec kit de signalisation comportant 2 voyants à LED (vert/rouge) indiquant le changement d'état d'un des organes asservis
038096	Avec kit de signalisation 230 V~
038098	Avec kit de signalisation 48 V=

Réf.	Coupeure pour enseigne lumineuse
	Les coffrets coupeure enseigne permettent la coupure des enseignes (Haute et Basse Tension) en cas d'urgence, depuis l'extérieur d'un local et hors de portée des mains Coffrets équipés de : • un dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension • 2 presse-étoupes • 1 interrupteur à bornes protégées IP 65 - IK 08 Coloris rouge RAL 3000
	<b>Interrupteur 16 A</b> Bipolaire 16 A - 250 V Dimensions : 143 x 100 x 65 mm
038051	Tétrapolaire 16 A, 400 V Dimensions : 172 x 101 x 73 mm
038053	

Réf.	Coffrets Plexo équipables
	IP 55 - IK 07 - Classe II □ Equipés d'un rail pour recevoir des appareils modulaires standards Livrés avec jeu de clés n° 850 traitées anti-corrosion Equipés d'un verre dormant en face avant Livrés sans marteau réf. 038091 Coloris rouge
038083	Capacité 4 modules de 17,5 mm
038085	Capacité 6 modules de 17,5 mm
038087	Capacité 9 modules de 17,5 mm