

## Applique tête de lit ECO 2 Programme Mosaic™ pour milieux non médicalisés

Antimicrobien



078329



078334

Idéalement conçues pour les maisons de retraite, établissements faiblement médicalisés et domicile  
Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100 000 heures  
IP 20 - IK 04  
Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien (sauf verrine)  
Tenue au fil incandescent : 850 °C  
Classe I  
Ra ou IRC : 80  
T° de couleur : 6500 °K  
Conformes aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Réf.	Luminaires à LEDs ECO 1
078329	<b>Eclairage de lecture et d'ambiance</b> Eclairage de lecture et d'ambiance par LEDs Applique avec commande déportée de la lecture et de l'ambiance Longueur de l'applique : 0,97 m
078331	<b>Appliques à LEDs ECO 1</b> Compatibles avec appel infirmière peuvent être équipées d'une prise pour manipulateurs <b>Eclairage de lecture seul</b> Eclairage de lecture par LEDs Applique équipée d'un interrupteur à tirette antimicrobien Equipable : 3 modules Mosaic antimicrobien d'un côté de l'applique et 4 de l'autre Longueur de l'applique : 1,40 m <b>Eclairage de lecture et d'ambiance</b> Eclairage de lecture et d'ambiance par LEDs Applique équipable : 4 modules Mosaic antimicrobien de chaque côté de l'applique Longueur de l'applique : 1,40 m
078332	Applique équipée de mécanismes Mosaic antimicrobien :
078334	- 1 obturateur 2 modules - 1 inter/va-et-vient pour l'éclairage d'ambiance - 1 interrupteur à tirette pour la lecture - 2 prises 2P+T Longueur de l'applique : 1,40 m

## Applique tête de lit ECO 2 Programme Mosaic™ pour établissements non médicalisés



078335

Idéalement conçue pour les maisons de retraite, établissements faiblement médicalisés et domicile

Réf.	Applique à LEDs ECO 2
078335	<b>Antimicrobien</b> Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures IP 20 - IK 04 Matière aluminium, couleur gris, antimicrobien (sauf verrine) Tenue au fil incandescent : 850 °C Classe I T° de couleur = 2500 à 6500 °K Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1 <b>Eclairage de lecture et d'ambiance dynamique</b> Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage (blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, afin de réduire les déficiences cognitives Equipée d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel Eclairage de lecture et d'ambiance par LEDs Applique équipée de mécanismes Mosaic antimicrobien : - 1 obturateur 2 modules - 1 obturateur 1 module - 1 interrupteur à tirette pour la lecture - 2 prises 2P+T Peut être équipée d'une prise pour manipulateurs Longueur de l'applique : 1,40 m