



Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecatalog.be

Réf.	Blocs de contact auxiliaires CTX ³
	Montage frontal Bi et tétrapolaires Pour les contacteurs CTX ³ 3P de 9 à 150 A (AC-3) et CTX ³ 4P de 40 à 135 A (AC-1) Ith : 16 A
416850	1 NO + 1 NF
416851	2 NO
416852	2 NF
416853	4 NO
416854	3 NO + 1 NF
416855	2 NO + 2 NF
416856	1 NO + 3 NF
416857	4 NF
	Montage latéral Bipolaires Montage des deux côtés Pour les contacteurs CTX ³ 3P de 9 à 150 A (AC-3)
416858	1 NO + 1 NF - Ith: 16 A
416859	Pour les contacteurs CTX ³ 3P de 185 à 800 A (AC-3) et CTX ³ 4P de 165 à 900 A (AC-1) 1 NO + 1 NF - Ith: 16 A
416849	Pour les contacteurs CTX ³ 4P de 40 à 135 A (AC-1) 1 NO + 1 NF - Ith: 16 A
	Relais électroniques temporisés CTX³ Pour les contacteurs CTX ³ 3P de 9 à 150 A (AC-3) Temporisation : 1 à 30 s Montage frontal
	Retardé à la fermeture
416870	24-48 V~/=
416871	110-230 V~
	Retardé à l'ouverture
416872	24-48 V~/=
416873	110-230 V~
	Câbles souples pour réarmement à distance des relais thermiques RTX³
416892	Longueur 400 mm
416893	Longueur 500 mm
416894	Longueur 600 mm

Réf.	Interverrouillage CTX ³
	Composants à monter par le client Montage horizontal
	Dispositif d'interverrouillage
416879	Interverrouillage mécanique pour CTX ³ 4P de 40 à 135 A (AC-1) (p. 119)
416880	Interverrouillage mécanique pour CTX ³ 3P de 9 à 150 A (p. 116 et 117) Equipé de deux contacts NF à utiliser pour l'interverrouillage électrique
416887	Interverrouillage mécanique pour CTX ³ 3P de 185 à 400 A et 4P de 165 à 500 A (p. 117 et 119)
416888	Interverrouillage mécanique sur platine pour CTX ³ 3P de 500 à 800 A (p. 117)
416889	Interverrouillage mécanique sur platine pour CTX ³ 4P de 750 à 900 A (p. 119)
	Kits de raccordement par peignes Utilisés pour réaliser un inverseur de sens de rotation avec deux contacteurs 3P
416882	Pour CTX ³ 22
416883	Pour CTX ³ 40
416884	Pour CTX ³ 65
416885	Pour CTX ³ 100
	Boîtiers pour démarreurs moteur
416890	Pour CTX ³ 22 équipé de RTX ³ 40 (0,1 - 22 A)
416891	Sans boutons-poussoirs Avec boutons-poussoirs
	Suppresseurs de tension transitoire CTX³ Absorbent la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances)
416895	24-48 V~/=
416896	100-125 V~/=
416897	200-240 V~/=
416898	380-400 V~
	Caches-bornes CTX³
416842	Pour CTX ³ 3P de 185 à 225 A (AC-3)
416843	Pour CTX ³ 3P de 265 à 400 A (AC-3)
416844	Pour CTX ³ 3P de 500 à 800 A (AC-3)
416845	Pour CTX ³ 4P de 165 à 300 A (AC-1)
416846	Pour CTX ³ 4P de 420 à 500 A (AC-1)
416847	Pour CTX ³ 4P de 750 à 900 A (AC-1)
	Capot de protection frontal CTX³
416840	Pour CTX ³ 3P de 9 à 150 A (AC-3) et CTX ³ 4P de 40 à 135 A (AC-1)
416841	Pour CTX ³ 3P de 185 à 800 A (AC-3) et CTX ³ 4P de 165 à 900 A (AC-1)