

## Chartres Origine

### hublots E27 à équiper et fluo



514283



724570

Hublots pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts neufs et en rénovation

3 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF, Détection HF et Double niveau

Classe II

Hublots standards : diffuseur en verre et corps en polycarbonate. IP 54 / IK 04

Hublots antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate. IP 55 / IK 10

## Hublots fonctionnels

### Super 400 E27 à équiper



500276



500570

Hublots fonctionnels pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts neufs et en rénovation

Classe II

Hublots standards : polypropylène-verre IP 44 / IK 04, polypropylène-polycarbonate IP 44 / IK 07

Hublots antivandales : polypropylène-polycarbonate IP 44 / IK 09

Réf.	ON/OFF
Standard Ø 296 mm 514270 514276 514283	Antivandale Ø 309 mm 714270 <b>Taille 1 - E27 à équiper</b> Consommation totale : 53 W / 20 W maxi ○ Blanc ● Noir ● Gris métal
Standard Ø 340 mm 524270	Antivandale Ø 350 mm 724270 <b>Taille 2 - E27 à équiper</b> Consommation totale : 70 W / 23 W maxi ○ Blanc
524204	<b>Taille 2 - Fluo 2400 Lm (flux brut)</b> Consommation totale : 34 W Puissance source : 32 W Lampe GX24q3 fournie ○ Blanc

Réf.	Détection HF
Standard Ø 296 mm 514570 514576 514573	Antivandale Ø 309 mm 714570 <b>Taille 1 - E27 à équiper</b> Consommation totale : 53 W / 20 W maxi ○ Blanc ● Noir ● Gris métal
Standard Ø 310 mm 524570	Antivandale Ø 310 mm 724570 <b>Taille 2 - E27 à équiper</b> Consommation totale : 70 W / 23 W maxi ○ Blanc
524220	<b>Taille 2 - Fluo 2400 Lm (flux brut)</b> Consommation totale : 34 W Puissance source : 32 W Lampe GX24q3 fournie ○ Blanc

Réf.	ON/OFF
Standard Ø 296 mm 500270 500276	Antivandale Ø 300 mm 700270 <b>E27 à équiper - diffuseur polycarbonate transparent</b> Consommation totale : 70 W / 23 W maxi ○ Blanc ● Noir
500570 500576	700570 700576 <b>Détection HF</b> Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré <b>E27 à équiper - diffuseur polycarbonate transparent</b> Consommation totale : 53 W / 20 W maxi ○ Blanc ● Noir

Réf.	Accessoires
501900 489990	Diffuseur polycarbonate Tournevis pour vis anti-démontage