

## Hublots fonctionnels

### ASTREO LED



SL532180



SL532181

Hublots fonctionnels pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts neufs et en rénovation  
Certifiés NF luminaires

2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants :

ON/OFF et Détection HF

IP 44 - IK 07 pour les versions standards / IK 09 pour les versions antivandales - Classe II

Composition : diffuseur et corps en polycarbonate

Température de couleur : 4000 K

Réf.	ON/OFF
	Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur
	<b>LED 800 Lm</b>
	Consommation totale : 9 W
Standard Ø 330 mm	Antivandale Ø 330 mm
SL532180	SL532190
SL532181	SL532191
	○ Blanc
	● Anthracite
	<b>LED 1400 Lm</b>
	Consommation totale : 16 W
SL532182	SL532192
SL532183	SL532193
	○ Blanc
	● Anthracite

Réf.	Détection HF
	Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré
	<b>LED 800 Lm</b>
	Consommation totale : 10 W
Standard Ø 330 mm	Antivandale Ø 330 mm
SL532185	SL532195
SL532186	SL532196
	○ Blanc
	● Anthracite
	<b>LED 1400 Lm</b>
	Consommation totale : 17 W
SL532187	SL532197
SL532188	SL532198
	○ Blanc
	● Anthracite

## Hublots étanches IP 44



060405



060419



060451



060459

Réf.	Hublots ovales IP 44 - Classe II
	3 entrées lisses en T défonçables pour tube Ø 20 mm, livré avec embout pour câble Socle en polypropylène de couleur grise Diffuseur en verre Réflecteur aluminium Douille porcelaine E27 Livrés avec embout non monté
060405	Bebilux pour lampe avec douille E27 60 W maxi en incandescent ou 53 W maxi en éco halogène ou 15 W maxi en fluocompact (CFLi) IP 44 - IK 06
060419	Unilux pour lampe avec douille E27 100 W maxi incandescence ou 70 W maxi en éco halogène ou 20 W maxi en fluocompact (CFLi) IP 44 - IK 06 Grille de protection en acier galvanisé
Réf.	Hublots ronds IP 44 - Classe II
	Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage Socle en polypropylène de couleur blanche Auto-extinguibilité 850 °C Réflecteur aluminium Douille porcelaine E27 Livrés avec embout Plexo non monté MAP400
060451	Avec diffuseur verre incolore Pour lampes équivalentes à 1 x 100 W maxi en incandescent ou 70 W maxi en éco halogène ou 20 W en fluocompact (CFLi) IP 44 - IK 05 Prestichoc
060459	Avec diffuseur polycarbonate Pour lampes équivalentes à 1 x 100 W maxi en incandescent ou 70 W maxi en éco halogène ou 20 W en fluocompact (CFLi) IP 44 - IK 07